

Röhrenlampe 16x48 mm

Artikel-Nr.: 25685

Miniaturlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig



Lampenleistung:	5...7 W
Lampenspannung:	220...260 V
Lichtstrom:	14 lm
Sockel:	E14
Technologie:	Glühlampe
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:	nein
Krypton:	nein
Xenon:	nein
Farbe:	ohne
Farbtemperatur:	2700 K
Durchmesser:	16 mm
Gesamtlänge:	48 mm
Geeignet für Taschenleuchten:	nein
Geeignet für Anzeigezwecke:	ja
Geeignet für Rundumleuchte:	nein
Nennstrom:	27 mA
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h

Letzte Aktualisierung am: 11.04.2021 05:18:14



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de