

Produktinformation

19" 1HE Rangierfeld 15-Port, leer

R302139
966732665
1 Stk



Für die Aufnahme von 3 Universaleinheiten geschirmt oder ungeschirmt.
Max. Bestückung: 15 Anschlussmodule RJ45
Material: DC04 Stahlblech 1.5 mm

- 19" 1HE 15-Port Rangierfeld, leer
- 19" Befestigungsset

010.2324


Technische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Schutzart IP	IP 20
Bestückung	leer
Befestigung	19 "
Rack Einbaukomponente	Baugruppenträger
Kapazität (Port)	15
Anzahl Höheneinheiten	1 HE

Mechanische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	482.6 mm x 43.6 mm x 38.2 mm / 19 in x 1.717 in x 1.504 in (B x H x T)
Farbe	blau, chromatiert
Material	Stahl: DC04 (1.0338), 1.5 mm

Rangierfeld für die Aufnahme von bis zu drei Universaleinheiten 5-Port mit integrierter Kabelabfangung, direktes Erdungskonzept möglich, ist vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems, mit 3-stufigem Schutzkonzept: farbig, mechanisch, abschliessbar. Auswechselbare Bezeichnungstreifen und Beschriftungsfelder. Material: Baugruppenträger aus Stahlblech (DC04) 1.5 mm, Farbe blau chromatiert. Für die Aufnahme von bis zu 15 geschirmten oder ungeschirmten RJ45-Anschlussmodulen der Kategorie 5, Klasse D, Kategorie 6, Klasse E, Real10 Kategorie 6 und Kategorie 6_A, Klasse E_A für den Aufbau von Übertragungskanälen mit bis zu 4 Steckverbindungen.

	Beschreibung	VPE	Artikel Nr.
	Universaleinheit 5-Port, leer	1 Stk	R925809

	Beschreibung	VPE	Artikel Nr.
	Erdungskit für 15/16/30-Port	1 Stk	R925903
	Blindabdeckung 5-Port	10 Stk	R925815