



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9 CX
Produkt oder Komponententyp	Schraubkappe
Zubehör-/Teilekategorie	Schutzmaterial
Code für Sicherungen	D01
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Zielort Produkt	Sicherungshalter
Zugehörige Absicherung	16 A
Durchmesser	24 mm
Tiefe	28 mm
Material	Kunststoff

Montage

Normen	IEC 60269-3
Qualitätslabel	VDE

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	90 g
Höhe VPE1	3,1 cm
Breite VPE1	5 cm
Länge VPE1	12,1 cm
Verpackungstyp VPE2	BAG
Inhaltsmenge VPE2	1
Gewicht VPE2	100 g
Höhe VPE2	3,1 cm
Breite VPE2	5 cm
Länge VPE2	12,1 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	120
Gewicht VPE3	11,489 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------