



### Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9 CX
Produkt oder Komponententyp	Sicherungshalter
Code für Sicherungen	D01
Farbe	Weiß
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

### Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	3P
Zugehörige Absicherung	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V AC 250 V DC
Verlustleistung pro Sicherung	2,5 W
Verlustleistung pro Pol	4 W
Nenn-Unterbrechungskapazität	50 KA 8 kA
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	9
Höhe	68 mm
Breite	81 mm
Tiefe	59 mm
Produktgewicht	194 g
Material	Kunststoff
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste (oben) 1...25 mm <sup>2</sup> Kabel fest Klemmleiste (unten) 1...35 mm <sup>2</sup> Kabel fest Klemmleiste (oben) 1,5...25 mm <sup>2</sup> Kabel flexibel Klemmleiste (unten) 1,5...35 mm <sup>2</sup> Kabel flexibel Klemmleiste (unten) 1,5...35 mm <sup>2</sup> Kabel flexibel mit Aderendhülse Klemmleiste (oben) 1,5...25 mm <sup>2</sup> Kabel flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	12 mm
Anzugsmoment	2 Nm




### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60269 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269
Normen	IEC 60269-3 HD 60269-3 EN/IEC 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Qualitätslabel	VDE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

## Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	182 g
Höhe VPE1	6 cm
Breite VPE1	6,8 cm
Länge VPE1	8,1 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	961 g
Höhe VPE2	7 cm
Breite VPE2	8,8 cm
Länge VPE2	34,5 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltmenge VPE3	60
Gewicht VPE3	12,02 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------