



### Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9 CX
Produkt oder Komponententyp	Schraubkappe
Zubehör-/Teilekategorie	Schutzmaterial
Code für Sicherungen	D02
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

### Zusatzmerkmale

Zielort Produkt	Sicherungshalter
Zugehörige Absicherung	63 A
Durchmesser	24 mm
Tiefe	28 mm
Material	Kunststoff

### Montage

Normen	IEC 60269-3
Qualitätslabel	VDE

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	115 g
Höhe VPE1	3 cm
Breite VPE1	5 cm
Länge VPE1	12 cm
Verpackungstyp VPE2	BAG
Inhaltsmenge VPE2	1
Gewicht VPE2	120 g
Höhe VPE2	3,1 cm
Breite VPE2	5 cm
Länge VPE2	12,1 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	110
Gewicht VPE3	13,263 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------