

Crimpen *Crimping*

Gedrehte Industrie-Kontakte
zuverlässig vercrimpen.

*Reliable crimping
of turned industrial contacts.*

patentiert
patented



Art. No. 8750 0000 6



Crimpbereich 0,03–10,0 mm² in 4 Modellen

Crimp range 0.03–10.0 mm² in 4 models



Stellrad zur Feineinstellung

Fine adjustment knob



Anzeigebereich, Zwangssperre

Reading area, force lock



Vierdornzange MicroCrimp

- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorne
- erhältlich in 2 Größen (175 und 230 mm lang)



Art. No. 8720 0000 6






Art. No. 8750 0000 6



4/8 Indent crimping tool MicroCrimp

- Crimping of turned male and female contacts
- Crimp dimensions adjustable in 0.01 mm increments
- Calibration by means of enclosed gauge
- Forced locking system and synchronous drive of indenters for highly reliable crimp connections
- Available in 2 sizes (175 or 230 mm long)



Art. No.	Ausführung <i>Finish</i>	Profil <i>Profile</i>	Kapazität <i>Capacity</i>		max. Ø Kontakt <i>Max. contact dia.</i> mm	Gewicht <i>Weight</i> g
			mm ²	AWG		
Zangen für Industrie-Kontakte Tools for industrial contacts						
8720 0000 6	Zange verchromt <i>Tool chrome plated</i>		0,08–2,5	28–13	5	390
8730 0000 6			0,03–0,5	32–20	5	390
8750 0000 6			0,14–6,0	26–10	7,5	680
8760 0000 6			1,50–10,0	15–7	8	680
8720 0000 61	Zange im Kunststoffkoffer (ohne Kontaktaufnahme) <i>Tool in plastic case (without locator)</i>					820
8730 0000 61						820
8750 0000 61						1110
8760 0000 61						1110
8720 0101 61	Zange mit 12-teiliger Kontaktaufnahme für Coninvers- bzw. Harting-, HTS-, Ilme- und vergleichbare Kontakte im Kunststoffkoffer <i>Tool with 12-piece locator for Coninvers or Harting, HTS, Ilme and similar contacts in plastic case</i>					850
8730 0101 61						850
8750 0401 61						1185
8760 0401 61						1185
8720 0101 0	12-teilige Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8720 0000 61 und 8730 0000 61 (für Coninvers- und vergleichbare Kontakte)* <i>12-piece locator for MicroCrimp 8720 0000 61 and 8730 0000 61 (for Coninvers and similar contacts)*</i>					30
8750 0401 0	12-teilige Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8750 0000 61 und 8760 0000 61 (für Harting-, HTS-, Ilme- und vergleichbare Kontakte)* <i>12-piece locator for MicroCrimp 8750 0000 61 and 8760 0000 61 (for Harting, HTS, Ilme and similar contacts)*</i>					75
8750 1701 0	Universal-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8750 0000 61 und 8760 0000 61 <i>Universal locator for MicroCrimp 8750 0000 61 and 8760 0000 61</i>					170
8720 1801 0	Universal-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8720 0000 61 und 8730 0000 61 <i>Universal locator for MicroCrimp 8720 0000 61 and 8730 0000 61</i>					170

* Kontaktaufnahmen für andere Steckersysteme auf Anfrage

* Locators for other plug systems on request

Diese Spezialhandcrimpzangen sind im handlichen Kunststoffkoffer mit Einstellmatrix und Lehdorn erhältlich. (für Zangengröße 175 mm - Koffer 265 x 220 x 50 mm) (für Zangengröße 230 mm - Koffer 270 x 230 x 85 mm)

These special crimp tools available in a convenient plastic carrying case with gauge and setting reference sheet. (265 x 220 x 50 mm case for 175 mm tool) (270 x 230 x 85 mm case for 230 mm tool)

Informationen zu möglichen Kontaktaufnahmen / Positionierern finden Sie auf Seite 52-55

For information on locators / positioners see pages 52-55

sowie unter www.rennsteig.com

or www.rennsteig.com

KontaktHersteller <i>Contact manufacturer</i>	Steckerserie <i>Contact type</i>	Art. No. Kontaktaufnahme <i>Locator</i>	Typ der Kontakt- aufnahme <i>Type of Locator</i>	für Zangenmodell <i>for Tool Model</i>	Art. No. DigiCrimp® mit Kontaktaufnahme <i>DigiCrimp® with locator</i>	Art. No. MicroCrimp mit Kontaktaufnahme <i>MicroCrimp with locator</i>
Phoenix Contact (Coninvers)	RC-/SC-/SI-Serie	8720 0101 0	12-teilig <i>12-piece</i>	872X XXXX X	8723 0101 61	8720 0101 6
Hummel	701090xxxx / 701098xxxx	8720 0104 0	12-teilig <i>12-piece</i>		8723 0104 61	8720 0104 6
ODU	auf Anfrage <i>on request</i>	8720 0107 0	12-teilig <i>12-piece</i>		8723 0107 61	8720 0107 6
Phoenix Contact (Coninvers)	SF-/ST-/SB-Serie	8720 0116 0	12-teilig <i>12-piece</i>		8723 0116 61	8720 0116 6
Conec, Deltron, Harting, Ilme	D-Sub	8720 0702 0	Stift <i>Pin</i>		8723 0702 61	8720 0702 6
Universal	-	8720 1801 0	Universal		8723 1801 61	8720 1801 6
Ilme, Weidmüller, HTS	Steck-Ø <i>Plug-in-Ø</i> 1,6/2,4/2,5/3,6	8750 0401 0	12-teilig <i>12-piece</i>	875X XXXX X	8753 0401 61	8750 0401 6
Hummel	701090xxxx / 701094xxxx	8750 0404 0	12-teilig <i>12-piece</i>		8753 0404 61	8750 0404 6
Hypertac	auf Anfrage <i>on request</i>	8750 0408 0	12-teilig <i>12-piece</i>		8753 0408 61	8750 0408 6
Phoenix Contact (Coninvers)	SF-/SM-Serie	8750 0411 0	12-teilig <i>12-piece</i>		8753 0411 61	8750 0411 6
Deutsch	DT, HD	8750 0416 0	12-teilig <i>12-piece</i>		8753 0416 61	8750 0416 6
Harting	HanD, C, E, Yellock	8750 0453 0	12-teilig <i>12-piece</i>		8753 0453 61	8750 0453 6
Universal	-	8750 1701 0	Universal		8753 1701 61	8750 1701 6

Kontaktaufnahmen für andere Steckersysteme auf Anfrage
Locators for other plug systems on request

Informationen zu Kontaktaufnahmen /
Positionierern finden Sie auch unter
www.rennsteig.com

For information on locators / positioners
see www.rennsteig.com

Für spezielle Anwendungen kontaktieren Sie uns
bitte direkt, wir beraten Sie gern.

For special applications, please contact us,
we'll be glad to provide a solution.