



Thermoelement Typ
Thermocouple type **K**
Thermocouple type

Artikel Nummer
Numéro d'article **T020.1K.04,0X0100.4E**
Order number **02000.300.U**

Schutzrohr
Tube de protection
Sheat $\varnothing = 4 \times 100 \text{ mm}$

Material **SS 1.4571**

Themoleitung
Câble de thermocouple
Thermocouple cable **0,25 mm²**

Isolation
Isolation
Insulation **Glasseide**
soie de verre
Fibreglass

Aussenmantel
Manteau extérieur
Outer jacket **rostfreies Stahlgewebe V2A**
tresse en acier inoxydable V2A
Stainless steel overbraid V2A

Aussenabmessung
Dimension extérieur
Outside dimension $\varnothing 3,2 \text{ mm}$

Messstelle
Point de mesure
Hot junction **nicht isoliert**
non isolé
uninsulated

Norm
Norme **EN 60584-3**
Code

Klasse
Classe **1**
Class

Toleranz **1,5 °C oder** **0,004 x [t]**
Tolérance - 40 ÷ + 1000 °C **1,5 °C ou** **0,004 x [t]**
Tolerance **1,5 °C or** **0,004 x [t]**

Temperaturbereich
Champs de température **+ 400 °C**
Temperature range