

Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less

ID prodotto: ARMDUAL30



Uno spazio di lavoro personalizzato come mai prima d'ora con questa staffa per due monitor con montaggio su scrivania di qualità superiore. Sostiene due monitor VESA (75 x 75, 100 x 100), affiancati o impilati. Le staffe completamente articolabili con altezza regolabile tramite un dispositivo a molla consentono di riposizionare facilmente i monitor.

È possibile creare una configurazione a due monitor in base alle esigenze utilizzando le staffe intercambiabili con l'assemblaggio a collegamento rapido.

In una configurazione orizzontale, il supporto per due monitor è in grado di sostenere due monitor da 12" a 30". Ideale per numerosi utilizzi, tra cui la progettazione grafica, la modifica di foto e molto altro.

Come supporto verticale per monitor, la staffa per due monitor è in grado di sostenere due monitor da 12" a 24". La configurazione impilata semplifica il confronto delle informazioni su due schermi senza la necessità di scorrere. Nota: per supportare due monitor impilati da 24", l'altezza di ciascun monitor (compresa la cornice attorno al display) non può superare i 35 cm.

La staffa regolabile per due monitor offre un raggio di movimento completo su diversi assi, consentendo l'inclinazione, la panoramica e la rotazione. Passaggio dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale.

Consente di alzare o abbassare i monitor con un semplice movimento, utilizzando la regolazione dell'altezza tramite dispositivo a molla. La tensione è regolabile in base alle preferenze.

Grazie alla struttura in acciaio e alluminio, il supporto per due monitor è in grado di sostenere fino a 9 kg di peso per staffa.

I collegamenti a scorrimento e scatto rapidi semplificano il montaggio del supporto per due monitor. Fissare il supporto del monitor al lato della scrivania o del tavolo (utilizzando il morsetto da scrivania preinstallato) o fissarlo attraverso un foro passacavo.

Il prodotto ARMDUAL30 è conforme al Trade Agreement Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 10 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di migliorare l'ergonomia della workstation in ambienti commerciali, aziendali e di uffici domestici
- È possibile utilizzare la configurazione a due monitor per l'assistenza clienti, la progettazione Web, le analisi finanziarie e altro
- Consente di montare i display sulla scrivania o sul tavolo utilizzando il morsetto da scrivania o il foro passacavo

Caratteristiche

- Consente di creare una configurazione con doppio monitor, disposti fianco a fianco (per monitor fino a 30") o impilati (per monitor fino a 24")
- Bracci con raggio di movimento completo e regolazione dell'altezza con molla
- Montaggio facile senza utensili e staffe intercambiabili per una configurazione flessibile
- Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 129 cm)
- La robusta struttura in acciaio e alluminio sostiene fino a 9 kg di peso per staffa

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Montabile a parete	No
N. di display supportati	2
Articolazione	Sì
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm

100x100 mm

Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 100 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 50 mm
Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10 - 60 mm

Prestazioni

Capacità di carico	19.9 lb [9 kg]
Dimensioni massime del display	30in
Regolazione dell'altezza	Sì
Minimum Height	7.9 in [20 cm]
Altezza massima	28.9 in [73.5 cm]
Massima estensione del braccio	23.2 in [59 cm]
Orientamento/rotazione	Rotazione di 360° attorno alla staffa di supporto e 180° alla spalla 360° al gomito
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Silver & Black
Tipo enclosure	Steel, Aluminum and Plastic
Lunghezza prodotto	18.7 in [47.6 cm]
Larghezza prodotto	24.3 in [61.8 cm]
Altezza prodotto	17.8 in [45.1 cm]
Peso prodotto	14.0 lb [6.3 kg]

Informazioni confezione

Package Length	20.9 in [53.0 cm]
----------------	-------------------



Package Width	15.4 in [39.2 cm]
Package Height	5.5 in [14.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	17.4 lb [7.9 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Montaggio su scrivania o con anello di tenuta 2-in-1
	chiave a brugola M6
	chiave a brugola M3
	guarnizione di base
	bracci con molla
	bracci orientabili
	attacchi per monitor VESA
	Viti a galletto
	pannelli di gestione cavi a rilascio rapido
	doppio attacco
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

