

Braccio per doppio monitor da tavolo - 2 porte USB 3.0 - Supporto con morsetto per scrivania

ID prodotto: ARMSLIMDUAL2USB3



Questo supporto per due monitor da scrivania consente di montare due monitor con attacco VESA da 17" a 32", ciascuno con peso fino a 8 kg, su una singola base a basso profilo. Il montaggio flessibile mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo assicura un minor ingombro e al contempo consente di creare un'area di lavoro ergonomica in qualsiasi ambiente di ufficio.

Grazie allo stabile design a barre trasversali, il supporto per due schermi permette di aumentare lo spazio di lavoro utilizzabile montando i monitor in posizione affiancata su una singola base. Il supporto ergonomico per monitor è caratterizzato da una parte posteriore piatta a basso profilo che consente di posizionare i display a ridosso di una parete o della parete di un cubicolo. Le porte USB 3.0 integrate alla base consentono il collegamento pratico delle periferiche.

Il supporto per più monitor è dotato di un sistema di regolazione rapida dell'altezza. I fluidi movimenti di inclinazione di +/-10° e di rotazione di +/-90° consentono di trovare con facilità l'angolo di visione ottimale. È inoltre possibile ruotare ciascun display di 180° per la visualizzazione verticale o orizzontale e mantenere i display alla stessa altezza con la barra orizzontale.

Il supporto VESA per due monitor è facile da installare mediante il morsetto da scrivania o il foro passacavo (hardware in dotazione). Il sistema di gestione cavi integrato consente di tenere in ordine lo spazio di lavoro. È compatibile con la maggior parte delle scrivanie, comprese le workstation con posizione seduta/in piedi.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Il prodotto ARMSLIMDUAL2USB3 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per applicazioni d'ufficio, tra cui postazioni di lavoro condivise con più utenti
- Il display può essere ruotato dalla posizione orizzontale alla posizione verticale durante la codifica e la progettazione Web

Caratteristiche

- I monitor possono essere facilmente allineati e regolati lateralmente lungo la barra trasversale
- Maggiore comodità di lavoro grazie all'altezza regolabile (massimo 595 mm), con inclinazione di +/-10°, orientamento orizzontale di +/- 90° e rotazione di 180°
- Minor ingombro grazie al montaggio di due monitor fino a 32" su un'unica base (peso massimo 8 kg ciascuno)
- Versatilità d'uso con montaggio mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo
- Le due porte USB 3.0 consentono il collegamento pratico delle periferiche

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	No
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore del piano 10-85 mm Morsetto passacavo: spessore del piano 10-48 mm

Prestazioni



Capacità di carico	17.7 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	17in
Dimensioni massime del display	32in
Regolazione dell'altezza	Sì
Inclinazione	+10° / -10°
Disposizione orizzontale	+10° / -10°
Orientamento/rotazione	+/- 90° in corrispondenza della barra trasversale +/- 180° in corrispondenza della spalla +/- 180° in corrispondenza del raccordo
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Alluminio
Lunghezza prodotto	28.5 in [72.5 cm]
Larghezza prodotto	32.7 in [83.0 cm]
Altezza prodotto	29.9 in [76.0 cm]
Peso prodotto	16.1 lb [7.3 kg]

Informazioni confezione

Package Length	35.2 in [89.5 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	5.9 in [15 cm]
Peso spedizione (confezione)	19.9 lb [9 kg]

Contenuto della



confezione

Incluso nella
confezione

Gruppo morsetto di base

Staffa inferiore

Staffa superiore

Barra trasversale

Attacco VESA

Maniglia

Piastra per anello di tenuta

Piastra di base

Cuscinetto adesivo in schiuma

Morsetto per gestione cavi, base

Viti esagonali a testa bombata

Viti esagonali a testa piatta

Chiave a brugola da 3 mm

Chiave a brugola da 4 mm

Chiave a brugola da 6 mm

12 viti M4

12 viti M5

Guarnizioni

Viti esagonali a testa svasata

Vite passacavo

Supporto per morsetto a C (superiore)

Supporto per morsetto a C (inferiore)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.