

Datenblatt:

STERO LOOP ME Kabelrolle Gr.0 si/gr 4xT13 25m Td 3x1.5mm²

STERO LOOP Metall Kabelrolle Gr.0 silber/grau 4xT13 25m Td
 3x1.5mm² (H05VV-F3G1.5) Stecker T12 orange mit
 Thermoschutz und Konusbremse



Artikel online unter:

www.steffen.ch/de/artikel/0105212_25

Artikelnummer 0105212_25

EAN 7611007127909



Einheits Nr.

Einheit STK

Verpackungseinheit 1

Verpackungsmasse

Bruttogewicht

Ursprungsland China

Zolltarifnr. 85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
FI	Nein
Kabel	TD
Länge	25.000
Modell	Kabelrolle
Querschnitt	3x1.5
Steckdosen	4xT13
Stecker	T12
Stromstärke	10 A
Trommel	Metall