

Datenblatt:

## STERO LOOP ME Kabelrolle Gr.1 si/gr 4xT13 50m Td 3x1.5mm<sup>2</sup>

STERO LOOP Metall Kabelrolle Gr.1 silber/grau 4xT13 50m Td  
3x1.5mm<sup>2</sup> (H05VV-F3G1.5) Stecker T12 orange mit  
Thermoschutz und Konusbremse



Artikel online unter:

[www.steffen.ch/de/artikel/0105312\\_50](http://www.steffen.ch/de/artikel/0105312_50)

Artikelnummer 0105312\_50

EAN 7611007127916



Einheits Nr.

Einheit STK

Verpackungseinheit 1

Verpackungsmasse

Bruttogewicht

Ursprungsland China

Zolltarifnr. 85366990



### Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
FI	Nein
Kabel	TD
Länge	50.000
Modell	Kabelrolle
Querschnitt	3x1.5
Steckdosen	4xT13
Stecker	T12
Stromstärke	10 A
Trommel	Metall