

tasker®



The excellence for Made in Italy



Audio

Cavo microfonico T32, 2x0,22 mm² FLUO extra flex in versione "pocket":

10 20 mt

FLUO Microphone cable T32, 2x0.22 mm² extra flex in "pocket" version:
Cable de micrófono FLUO T32, 2x0.22 mm² extra flex en versión "pocket":
FLUO T32 Mikrofonkabel, 2x0,22 mm² Extra Flex in der "Pocket" -Version:
Câble de microphone FLUO T32, 2x0.22 mm², extra flexible, version "Pocket":
Микрофонный кабель FLUO T32, 2x0,22 мм², очень гибкий в «карманной» версии:



tasker®





tasker®

...a project further...

NEW

Studio Series

Studio Series

Code	Section	Lenght (m)	Description
TK146SS TK149SS TK1412SS	1x0,55mm ²	6 9 12	  <p>ABM 6.3 max. ø 7,5 mm. <i>Unique copper bar</i></p> <p>Carbon Screen</p> <p>Cablato audio con jack mono professionale 6.3 maschio (ABM6.3) da ambo i lati. Cavo unipolare extra flessibile schermato a treccia + carbon screen con sezione 1x0,55 mm², disponibile nelle metrature da 6, 9 o 12 metri. Connettori in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>
TK156SS TK159SS TK1512SS	1x0,55mm ²	6 9 12	  <p>ABM 6.3 max. ø 7,5 mm. <i>Unique copper bar</i></p> <p>AQM90 6.3 max. ø 7,5 mm. <i>Unique copper bar</i></p> <p>Cablato audio con jack mono professionale 6.3 maschio (ABM6.3) e jack mono professionale 6.3 maschio a 90° (AQM906.3). Cavo unipolare extra flessibile schermato a treccia + carbon screen con sezione 1x0,55 mm², disponibile nelle metrature da 6, 9 o 12 metri. Connettori in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>
TK411-5SS TK413SS	2x2,50mm ²	1,5 3	  <p>ABM FS 6.3 max. ø 10 mm. <i>Unique copper bar</i></p> <p>Cablato audio con jack mono professionale 6.3 maschio (ABMFS6.3) da ambo i lati. Cavo cassa extra flessibile in doppia guaina con sezione 2x2,50 mm², disponibile nelle metrature da 1,5 o 3 metri. Connettori in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>
TK429SS TK4212SS	2x2,50mm ²	9 12	  <p>ABM FS 6.3 max. ø 10 mm. <i>Unique copper bar</i></p> <p>NL2FX max. ø 10 mm.</p> <p>Cablato audio con jack mono professionale 6.3 maschio (ABMFS6.3) e speakON Neutrik due poli 40A (NL2FX). Cavo cassa extra flessibile in doppia guaina con sezione 2x2,50 mm², disponibile nelle metrature da 9 o 12 metri. Jack in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>
TK431-5SS	2x1,00mm ²	1,5	  <p>AQM90 6.3 max. ø 7,5 mm. <i>Unique copper bar</i></p> <p>Cablato audio con jack mono professionale 6.3 maschio a 90° (AQM906.3) da ambo i lati. Cavo cassa extra flessibile in doppia guaina con sezione 2x1,00 mm², lunghezza 1,5 metri. Connettori in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>

Both sides professional jack mono male 6.3 (ABM6.3) premade audio cable. Extra flex unipolar cable 1x0,55 mm² with braid + carbon screen shielding available in sizes of 6, 9 or 12 meters. Metal connectors with single bar tip in O.F.C. copper.

Professional jack mono male 6.3 (ABM6.3) to professional jack mono male 6.3 90° (AQM906.3) premade audio cable. Extra flex unipolar cable 1x0,55 mm² with braid + carbon screen shielding available in sizes of 6, 9 or 12 meters. Metal connectors with single bar tip in O.F.C. copper.

Both sides professional jack mono male 6.3 (ABMFS6.3) premade audio cable. Extra flex double sheathed speaker cable 2x2,50 mm² available in sizes of 1,5 o 3 meters. Metal connectors with single bar tip in O.F.C. copper.

Professional jack mono male 6.3 (ABMFS6.3) to 2 pole 40A Neutrik speakON premade audio cable. Extra flex double sheathed speaker cable 2x2,50 mm² available in sizes of 9 o 12 meters. Metal jack with single bar tip in O.F.C. copper.

Both sides professional 90° jack mono male 6.3 (AQM906.3) premade audio cable. Extra flex double sheathed speaker cable 2x1,00 mm², 1,5 meter length. Metal connectors with single bar tip in O.F.C. copper.



Caratteristiche Jack Professionali Indicati anche in ambito audio ad alta potenza come ad esempio amplificatori professionali con stadio finale a valvole, dove la variazione termica risulta non trascurabile. Ecco le caratteristiche più importanti:

- Punta a barra unica in rame O.F.C.
- Passaggio cavo consentito fino a Ø 7,50 mm
- Cucchiaino di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta meccanica

Professional Jack features Particularly advised for high power audio application as for example professional amplifiers with valves section (stack), where the thermal variation results not negligible. Below the main features:

- Head with unique O.F.C. copper bar
- Cable step up to Ø 7,50 mm
- Increased welding spoon a good anchoring mechanical seal