


# Acer U5200

## Acer ColorBoost II+

Bezeichnung	<b>Acer U5200</b> – Artikelnr.: EY.JC205.001 – EAN: 4717276271732 – Modell: QNX0013	
Projektionstechnologie	DLP® 3D Ready BrilliantColor™ 0.55" DarkChip™ 3 DMD mit 6 Segment-Farbrad und ACBII+	
Auflösung	Native XGA (1,024 x 768); Komprimiert: UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080)	
Computer Kompatibilität	IBM PC und kompatibel, Apple Macintosh, iMac, und VESA Standards 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)	
Video Kompatibilität	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)	
Seitenverhältnis	4:3 (Native), umschaltbar auf 16:9	
Kontrast	Native 4.200:1	
Farbdarstellung	1,07 Milliarden Farben	
Helligkeit	2,500 ANSI Lumens (Standard), 2,000 ANSI Lumens (ECO)	
Projektionslinse	F = 2.65, f = 3.50mm ; manueller Focus	
Projektionsgröße (Diagonale)	60" (152cm) ~ 300" (762cm)	
Projektionsabstände	1.0" (2.4cm) ~ 59" (149cm); 77"@13cm (0.30:1)	
Horizontal- / Vertikalfrequenz	30 ~ 100 kHz / 50 ~ 85 Hz; im DLP 3D Modus: 50 ~ 120 Hz	
Projektions-Modi	Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion	
Lampentyp	230 W Philips vom Benutzer austauschbare UHP Lampe	
Lampenlebensdauer max.	Bis zu 3.500 Stunden (Standard), 5.000 Stunden (ECO Mode)	
Trapez-Korrektur (Keystone)	+/-15 Grad (Vertikal)	
Audio	Zwei interne 10 Watt Lautsprecher	
Gewicht / inkl. Verpackung	7 kg (15,4 lbs); Versandgewicht: 9 kg inkl. Zubehör und Verpackung	
Abmessungen / Verpackung	422 x 345 x 140 mm (16.6" x 13.6" x 5.5") / Verpackungsmaße: 560 x 444 x 230 mm	
Zoom / Digital	kein Zoom / 2-fach	
Wireless/Funkverbindung	Optional über Acer USB Wireless Adapter 802.11b/g/n Artikelnr.: JZ.JBF00.001	
Stromversorgung	100~240V Selbstumschaltendes Netzteil	
Stromverbrauch	Max. 380 Watt im Betrieb und < 1 Watt in Bereitschaft bei deaktiviertem WLAN/Lan	
Umgebungstemperatur/Luftfeuchte	5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F; max. 80%RH	
Lüftergeräusch	33 dBA (Standard), 27 dBA (ECO Mode)	
Gleichmäßigkeit	90%	
Anschlüsse	Eingänge: • 2x HDMI mit HDCP Unterstützung • 2x VGA 15-Pin D-Sub (VGA/ RGB/Component Video) • 1x RS232 Connector, 1x Composite Video RCA , • 1x S-Video Mini DIN, 2x USB (Typ A) • 2x 3.5mm Audio Mini, 1x 3.5mm Mic Stereo • 1x RJ45 Anschluss <b>Crestron Network Control</b>	Ausgänge: • 1x 15-Pin D-Sub für Monitor (loop through) • 1x 3.5mm Audio Mini out
Mitgeliefertes Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, Composite Video-Kabel, IR-Fernbedienung mit Laserpointer und PgUp/PgDn Funktion, Batterien für die Fernbedienung, Linsenklappe, Gebrauchsanweisung auf CD, gedruckte Schnellstartanleitung, Network/Multimedia Anleitung auf CD-ROM, PIN Sicherheitskarte, Tragetasche	
 Empowering Technology	• Acer eView Management, Acer eTimer Management, Acer eOpening Management • <b>Wandfarbenkorrektur</b> , Installations Menu, Multi-PC Konnektivität, Instant Pack, Auto Shutdown, Quick Start, Quick Detection, PIN Security, Digital Zoom and Pan, ECO Mode, Loop Through, Alarm, Instant Resume	
Herstellergarantie	2 Jahre PickUp-Service Deutschland, 1 Jahr auf die Lampe ohne Stundenbegrenzung, 5 Jahre auf den DLPChip	
<b>Weiteres Acer Projektorzubehör:</b>		
Optionales Zubehör	• 230 W Ersatzlampe für U5200 Artikelnr.: EC.K1400.001 – EAN: 4717276014926 • Acer USB Wireless Adapter 802.11b/g/n Artikelnr.: JZ.JBF00.001 – EAN: 4717276270278 • Acer Universal Deckenhalterung Artikelnr.: EZ.PCM03.007 – EAN: 4718235233273 • Acer Universal Wandhalterung Artikelnr.: JZ.JBG00.005 – EAN: 4717276272821	
Optionale Garantieverlängerungen	• Acer Advantage auf 3 Jahre Artikelnr.: SV.WPRAF.A01 • Acer Advantage auf 3 Jahre mit <b>Vor-Ort-Service</b> Artikelnr.: SV.WPRAF.A02	

