

Acer KA0 Serie

Acer KA240Hbid

Erweitere Deine Visionen

Wählen Sie mehr Komfort und erleben Sie das Vergnügen, mit den hervorragenden Displays der Acer KA0 Serie. Die Displays sind augenfreundlich mit kurzen Reaktionszeiten und speziellen Technologien, um Blendungen und Reflexionen zu reduzieren

Das Acer KA240Hbid ist ein 61 cm (24 Zoll) Wide-screen Display der Acer KA0 Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1.





Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	61,0 cm (24,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	531 x 298 mm
max. Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand (PPI)	0,277 mm (91,8)
Panel Typ	TN Panel
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	170°/160°
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	176°/170°
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	Nein
Farbdarstellung	16,7 Mio. Farben
Farbraum	72% NTSC
Lautsprecher	Nein
Signaleingang	VGA, DVI, HDMI
Gehäusefarbe	Nein
Frequenz (H/V)	30-80KHz / 55-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60 Hz

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
Min On	20,90W
Max	Nein
Sleep	0,45W
Off/Standby	0,35W
Energieeffizienz-Klasse	B
Stromverbrauch	38 kWh/Jahr

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~ 15°
Schwenkwinkel	Nein
Höhenverstellung	Nein
Pivot Funktion	Nein
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Energy Star 6
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T)	567,0 x 435,0 x 192,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	tbd mm
Nettogewicht	3,74 kg
Packmaß	62,90 x 42,20 x 12,10 cm
Bruttogewicht	5,35 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	80 St. (225,0 x 100,8 x 125,4 cm)
Containergröße (20'/40')	800 / 1.680

Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key EN, DE, ES, NL, FR, IT
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 80%, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C

Bestellinformation

Modell	KA240Hbid
Produktlinie	Acer KAO Serie
Bestellnummer	UM.FX0EE.005
EAN	4713392527951
Lieferumfang	EU + UK Stromkabel (1,5m), VGA Kabel (1,5m), Quick Start Guide