

Gestanzte Crimpkontakte, versilbert, Crimpkontakt gestanz, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser 2,5, Anschlussquerschnitt 0,5 - 1,5

Bestellnummer VN01 025 0001 101

Serie Kontakte

Unterserie Kontakt Gestanzte Crimpkontakte



ALLGEMEINE KENNWERTE

kontaktdurchmesser		2,5 mm
leitung_isolierungsdurchmesser		1,8 - 2,8 mm
anschlussquerschnitt_von		0,5
anschlussquerschnitt_bis		1,5
anschlussquerschnitt_awg_von		20
anschlussquerschnitt_awg_bis		16
lieferform		Einzelkontakt
stueckzahl		200
kontaktyp		Crimpkontakt gestanzt

ELEKTRISCHE KENNWERTE

durchgangswiderstand	DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a	< 5 m
----------------------	--	-------

