

Gestanzte Crimpkontakte, versilbert, Crimpkontakt gestanz, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser 2,5, Anschlussquerschnitt 0,5 - 1,5

Bestellnummer VN02 025 0001 101

Serie Kontakte

Unterserie Kontakt Gestanzte Crimpkontakte



ALLGEMEINE KENNWERTE

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| kontaktdurchmesser | | 2,5 mm |
| leitung_isolierungsdurchmesser | | 1,8 - 2,8 mm |
| anschlussquerschnitt_von | | 0,5 |
| anschlussquerschnitt_bis | | 1,5 |
| anschlussquerschnitt_awg_von | | 20 |
| anschlussquerschnitt_awg_bis | | 16 |
| lieferform | | Einzelkontakt |
| stueckzahl | | 200 |
| kontaktyp | | Crimpkontakt gestanz |

ELEKTRISCHE KENNWERTE

| | | |
|----------------------|--|-------|
| durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a | < 5 m |
|----------------------|--|-------|

