

**Technical Data**

Forma della punta	Conico
Tipo di punta	HM
Larghezza in mm	0.1
Larghezza in pollici	0.004
Spessore in mm	---
Spessore in pollici	---
Lunghezza mm	18.5
Lunghezza pollici	0.728
Potenza	40 W
Unità d'imballaggio	1