

Powersocket-Thermo
TH-810TA oder TH-810TA-D
Temperaturgesteuerte Steckdose

Powersocket-Thermo
TH-810TA ou TH-810TA-D
Prise de courant contrôlée par température



Merkmale

- Temperaturgesteuerte Steckdose
- Steckesatz CH oder Schuko
- Eingebautes Thermostat
- Einstellbare Temperatur 5°C – 30°C
- Temperaturanzeige °C
- Betriebstemperatur -10°C – 70°C
- Genauigkeit +/- 1°C
- Heiz-/Kühlmodus
- Manuelle Zuschaltung der Steckdose
Handscharter On/Off
- LED-Anzeige für die Betriebszustände

Caractéristiques

- *Prise de courant contrôlée par température*
- *Insertion pour fiches CH ou Schuko*
- *Thermostat intégré*
- *Température réglable 5°C – 30°C*
- *Indication de la température °C*
- *Température de fonctionnement -10°C – 70°C*
- *Exactitude +/- 1°C*
- *Mode de chauffage et de climatisation*
- *Commutation man. de la prise de courant
interrupteur on / off*
- *Affichage LED pour les états de fonctionnement*

Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung auf DE, FR, IT, EN

Compris dans la livraison:

- *Manuel d'utilisateur DE, FR, IT, EN*

Elbro-No	E-No	Schaltleistung <i>Puissance de commutation</i>	Betriebsspannung <i>Tension de service</i>	Betriebstemperatur <i>Température de service</i>	Abmessungen B/H/T <i>Dimensions L/H/P</i>
Powersocket-Thermo CH Stecker / Fiche					
TH-810TA		max. 10 A, 230VAC	230VAC	-10 – +70 °C	62 x 125 x 80 mm
Powersocket-Thermo Schuko Stecker / Fiche					
TH-810TA-D		max. 16 A, 230VAC	230VAC	-10 – +70 °C	62 x 125 x 80 mm

Powersocket-Thermo
TH-810TA e TH-810TA-D
Plug-In Thermostat

Powersocket-Thermo
TH-810TA e TH-810TA-D
Termopresa regolabile



ECOLINE

Features:

- Plug-In Thermostat
- Schuko and Swiss Plug
- Thermostat integrated
- Temperature levels 5°C – 30°C
- Display °C
- Operating temperature -10°C – 70°C
- Accuracy +/- 1°C
- For Heating and AirCondition
- Manual override switch On/Off
- LED indication of the switching mode

The product comes with:

- User manual DE, FR, IT, EN

Caratteristiche:

- Termopresa attivabile a seconda della temp. desiderata
- Presa-spina CH o Schuko
- Termostato incorporato
- Impostazione temperatura 5°C – 30°C
- Modalità di temperatura °C
- Temperatura d'esercizio -10°C – 70°C
- Precisione +/- 1°C
- Funzione riscaldamento / climatizzazione
- Attivazione manuale della presa commutatore On/Off
- Indicatore LED per le diverse funzioni

Volume di consegna:

- Manuale istruzioni DE, FR, IT, EN

Elbro-No	E-No	Max. Switching capacity <i>Portata massima del contatto</i>	Power supply <i>Tensione di esercizio</i>	Operating temperature <i>Temperatura di esercizio</i>	Dimensions L/W/D <i>Dimensioni L/A/P</i>
Teleswitch CH Plug / Presa					
TH-810TA		max. 10 A, 230VAC	230VAC	-10 – +70 °C	62 x 125 x 80 mm
Teleswitch German Plug / Presa					
TH-810TA-D		max. 16 A, 230VAC	230VAC	-10 – +70 °C	62 x 125 x 80 mm