

LED-FLAH1002D

Ledino LED-Akkustrahler 10 W Li-Ion Akku 2.2 Ah, dimm., silber

EAN: 4038104124311







Epistar LED-Chip 10 W / 900 lm inkl. 230 V Ladenetzteil (GS geprüft) + 12-24 V Kfz-Ladekabel mit Magnetfüßen Li-lonen Akku 2,2 Ah, 5 Std. Ladezeit mit 4 verschiedenen Lichtstufen:

100 % Licht - 2,5 Std. Arbeitszeit, 50 % Licht - 3,5 Std. Arbeitszeit, 25 % Licht - 12 Std. Arbeitszeit, Blinklicht - 2,5 Std. Arbeitszeit Einschalter am Gehäuse, LED-Ladeanzeige, Magnetfüße 500 Ladezyklen (Akku kann nachbestellt werden)

Lichtfarbe: kaltweiß 5500-6000 K, 120° Abstrahlwinkel Schutzklasse: IP65, Zulassungen: CE, RoHS, REACH

Umgebungstemperatur: Laden 0 bis 50 °C / Funktion -20 bis 50 °C

145 x 160 x 270 mm, 1,24 kg

Karton: 178 x 178 x 171 mm, 1,40 kg

