

## LED-FLAH2009D

Ledino LED-Akkustrahler 20 W  
Li-Ion Akku 8.8 Ah, dimm., silber

EAN: 4038104124472



Epistar LED-Chip 20 W / 1800 lm  
Li-Ionen Akku 8,8 Ah, 5 Std. Ladezeit  
mit 4 verschiedenen Lichtstufen:

100 % Licht - 3 Std. Arbeitszeit, 50 % Licht - 6 Std. Arbeitszeit,  
25 % Licht - 12 Std. Arbeitszeit, Blinklicht - 3 Std. Arbeitszeit  
inkl. 230 V Ladenetzteil (GS geprüft) + 12-24 V Kfz-Ladekabel

Einschalter am Gehäuse, LED-Ladeanzeige

500 Ladezyklen (Akku kann nachbestellt werden)

Lichtfarbe: kaltweiß 5500-6000 K, 120° Abstrahlwinkel

Schutzklasse: IP65, Zulassungen: CE, RoHS, REACH

Umgebungstemperatur: Laden 0 bis 50 °C / Funktion -20 bis 50 °C

215 x 185 x 285 mm, 2,30 kg

Karton: 211 x 201 x 240 mm, 2,56 kg

