

LED-FLG50Sww

Ledino 50 W LED-Strahler, silber
warmweißes Licht 3000 K
CE (LVD, EMV), RoHS, REACH geprüft

EAN: 4038104124809



50 Watt Epistar LED, 85 lm/W
100-240 V AC 50/60 Hz
52 kWh/1000, Energieklasse A
4250 Lumen, warmweiß 3000 K, 40000 Std. Lebensdauer
50 W LED-Licht entspricht ca. 470 W Halogenlicht
zulässige Temp. -20 bis 50 °C
50 cm Anschlusskabel (PVC, schwarz)
120° Abstrahlwinkel, Aludruckgussgehäuse
IP65 - gegen Strahlwasser geschützt
B: 288 mm, H: 238 mm, T: 150 mm, 2,83 kg
Karton: 305 x 288 x 170 mm, 3,17 kg

Energieklasse A
Diese Leuchte enthält eingebaute
LED-Lampen (A++,A+,A).
Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

