

Zugentlastung: nach EN 50262, Ausführung A
 Schutzart: IP 68 nach EN 60529
 Dichteinsatz: CR / NBR
 O-Dichtring: NBR

Technische Änderungen vorbehalten

③

Gewinde	SW	Ø A Eckmaß	C max.	D	Klemmbereich		O- Dichtring	Artikelnummer
					(ØF)	(ØG)		
M12x1,5	16	17,6	26,5	6,5	3,5-7	1	9x2	53112610
M16x1,5	20	22	33	7	4,5-9	4	13x2	53112620
M20x1,5	24	26,4	37	8	7-12,5	5	17x2	53112630
M25x1,5	29	31,9	38,5	8	9-16,5	7,5	22x2	53112640
M32x1,5	36	39,6	45,5	9	11-21	9	28x2	53112650
M40x1,5	45	49,5	48	9	19-28	15	36x2	53112660
M50x1,5	54	59	55,5	10	27-35	21	46x2	53112670

② ①

6	1	Stck.	O- Ring	BS 98/2270-x	siehe Tabelle
5	1	Stck.	Dichtring	BS 96/2178-x, BS 96/2215-x, BS 96/2227-x, BS 96/2175-x, BS 97/2205-x, BS 97/2206-x	
4	1	Stck.	Hutmutter	BS 99/2335-x, BS 99/2337-x, BS 99/2339-x, BS 99/2341-x, BS 99/2343-x, BS 99/2345-x	
3	1	Stck.	PA- Einsatz	BS 00/2480-x, BS 00/2478-x, BS 99/2473-x, BS 00/2489-x, BS 00/2488-x, BS 00/2493-x	
2	1	Stck.	Feder	BS 00/2586-x, BS 00/2570-x, BS 00/2569-x, BS 00/2602-x, BS 00/2596-x, BS 00/2603-x	
1	1	Stck.	Zwischenstutzen	BS99/2334-x, BS 00/2481-x, BS 00/2479-x, BS 99/2474-x, BS 00/2490-x, BS 00/2487-x, BS 00/2492-x	

Pos.	Menge	Einh.	Benennung	Zeichnungsnummer	Bemerkung
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (siehe Schutzvermerk DIN 34)			Freimaßtoleranz nach DIN	Maßstab: 2:1 (M20)	Gewicht:
				Werkstoff:	
				Benennung: Skintop® MS-SC-M	
				Daten und Montageblatt, M12x1,5 - M50x1,5	
				Zeichnungsnummer: BS 00/2514-4	Blatt: 1
				Ersatz für: BS 00/2514-3	1/1 BL.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (siehe Schutzvermerk DIN 34)

Freimaßtoleranz nach DIN

Maßstab: 2:1 (M20)

Gewicht:

Werkstoff:

Benennung: Skintop® MS-SC-M

Daten und Montageblatt, M12x1,5 - M50x1,5


Zeichnungsnummer:

BS 00/2514-4

Blatt: 1

Ersatz für: BS 00/2514-3

	Datum	Name
Bearb.	16.02.00	Steffen
Gepr.	08.09.00	Drotleff
Norm		
4	SAP	10.11.05 MSt.
3	Maß C für M12	14.07.04 Müller
2	Art.Nr. M12 geändert	15.04.03 Müller
1	Ergänzung M12x1,5	17.05.02 Müller
Zust.	Änderung	Datum Name



U.I.Lapp GmbH