

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013

OPLYSNINGER		Værdi	Enhed
1. Leverandørens navn eller varemærke		Elo	
2. Modellens identifikationskode		ET1915L	
3. Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)		E	
4. Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)		14,4	W
5. Energieffektivitetsklasse i højt dynamikområde (HDR)		ikke relevant	
6. Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR)		ikke relevant	W
7. Effektforbrug i slukket tilstand		0,4	W
8. Effektforbrug i standbytilstand		1,5	W
9. Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand		ikke relevant	W
10. Elektronisk skærmmkategori		Monitor	
11. Størrelsesforhold		5 : 4	
12. Skærmopløsning (pixel)		1 280 x 1 024	pixels
13. Skærmdiagonal		48,3	cm
14. Skærmdiagonal		19	tommer
15. Synligt skærmareal		1 132,9	cm ²
16. Anvendt panelteknologi		LED LCD	
17. Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)		Nej	
18. Stemmegenkendelsessensor		Nej	
19. Tilstedeværelsessensor		Nej	
20. Opdateringsfrekvens		60	Hz
21. Garanteret minimums adgang til software- og firmwareopdateringer (indtil):			
22. Garanteret minimums adgang til reservedele (indtil)			
23. Garanteret minimums adgang til produktsupport (indtil)			
24. Strømforsyningstype:		Intern	
i Standardiseret ekstern strømforsyning (leveret med produktet)	Standardbetegnelse	-	
	Indgangsspænding	-	V
	Udgangsspænding	-	V
ii Egnede standardiserede eksterne strømforsyninger (ikke leveret med produktet)	Standardbetegnelse	-	
	Påkrævet udgangsspænding	-	V
	Påkrævet strømstyrke	-	A
	Påkrævet frekvens	-	Hz