

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013

| TEAVE | | Väärtus | Seade |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. Tarnija nimi või kaubamärk | | Elo | |
| 2. Mudelitähis | | ET1903LM | |
| 3. Energiatõhususe klass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul | | F | |
| 4. Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul | | 14,2 | W |
| 5. Energiatõhususe klass laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul | | Ei kohaldata | |
| 6. Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul | | Ei kohaldata | W |
| 7. Energiatarbimine väljalülitatud seisundis | | 0,3 | W |
| 8. Energiatarbimine ooteseisundis | | 1,5 | W |
| 9. Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis | | Ei kohaldata | W |
| 10. Kuvari liik | | Arvutikuvar | |
| 11. Suuruste suhe | | 5 : 4 | |
| 12. Eraldusteravus (pikslites) | | 1 280 x 1 024 | pikslit |
| 13. Ekraani diagonaal | | 48,3 | cm |
| 14. Ekraani diagonaal | | 19 | tolli |
| 15. Ekraani nähtava osa pindala | | 1 123,7 | cm ² |
| 16. Kasutatud ekraanitehnoloogia | | LED LCD | |
| 17. Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC) | | Ei | |
| 18. Häältuvastuse andur | | Ei | |
| 19. Kohalolekuandur | | Ei | |
| 20. Kujutise värskendussagedus | | 60 | Hz |
| 21. Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni): | | 31 08 2024 | |
| 22. Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni) | | 31 08 2029 | |
| 23. Minimaalne garanteeritud tootetugi (kuni) | | 31 08 2026 | |
| 24. Toiteallika liik: | | Väline | |
| i Standardne välistoiteallikas (lisatud tootekarpi) | Standardse toiteallika nimetus | - | |
| | Sisendpinge | - | V |
| | Väljundpinge | - | V |
| ii Sobiv standardne välistoiteallikas (kui ei ole lisatud tootekarpi) | Standardse toiteallika nimetus | - | |
| | Nõutav väljundpinge | - | V |
| | Nõutav voolutugevus | - | A |
| | Nõutav voolusagedus | - | Hz |