

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013

TEAVE		Väärtus	Seade
1. Tarnija nimi või kaubamärk		ABUS Security Center LED Monitor	
2. Mudelitähis		TVAC10001	
3. Energiatõhususe klass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		E	
4. Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		12,0	W
5. Energiatõhususe klass laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul		Ei kohaldata	
6. Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul		12,0	W
7. Energiatarbimine väljalülitatud seisundis		2,0	W
8. Energiatarbimine ooteseisundis		Ei kohaldata	W
9. Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis		Ei kohaldata	W
10. Kuvari liik		Arvutikuvar	
11. Suuruste suhe		4 : 3	
12. Eraldusteravus (pikslites)		800 x 600	pikslit
13. Ekraani diagonaal		26,0	cm
14. Ekraani diagonaal		10	tolli
15. Ekraani nähtava osa pindala		20,0	cm ²
16. Kasutatud ekraanitehnoloogia		LED LCD	
17. Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)		Ei	
18. Häältuvastuse andur		Ei	
19. Kohalolekuandur		Ei	
20. Kujutise värskendussagedus		60	Hz
21. Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):		31 12 2026	
22. Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni)		31 12 2026	
23. Minimaalne garanteeritud tootetugi (kuni)		31 12 2026	
24. Toiteallika liik:		Sisemine	
i Standardne välistoiteallikas (lisatud tootekarpi)	Standardse toiteallika nimetus	-	
	Sisendpinge	-	V
	Väljundpinge	-	V
ii Sobiv standardne välistoiteallikas (kui ei ole lisatud tootekarpi)	Standardse toiteallika nimetus	-	
	Nõutav väljundpinge	-	V
	Nõutav voolutugevus	-	A
	Nõutav voolusagedus	-	Hz