

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013

TEAVE		Väärtus	Seade
1. Tarnija nimi või kaubamärk		AOC	
2. Mudelitähis		U32E2N	
3. Energiatõhususe klass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		G	
4. Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		39,9	W
5. Energiatõhususe klass laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul		Ei kohaldata	
6. Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul		Ei kohaldata	W
7. Energiatarbimine väljalülitatud seisundis		0,3	W
8. Energiatarbimine ooteseisundis		0,5	W
9. Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis		Ei kohaldata	W
10. Kuvari liik		Muu	
11. Suuruste suhe		16 : 9	
12. Eraldusteravus (pikslites)		3 840 x 2 160	pikslit
13. Ekraani diagonaal		80,0	cm
14. Ekraani diagonaal		32	tolli
15. Ekraani nähtava osa pindala		2 740,0	cm ²
16. Kasutatud ekraanitehnoloogia		LED LCD	
17. Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)		Ei	
18. Häältuvastuse andur		Ei	
19. Kohalolekuandur		Ei	
20. Kujutise värskendussagedus		60	Hz
21. Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):		12 09 2031	
22. Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni)		12 09 2030	
23. Minimaalne garanteeritud tootetugi (kuni)		12 09 2031	
24. Toiteallika liik:		Sisemine	
i Standardne välistoiteallikas (lisatud tootekarpi)	Standardse toiteallika nimetus	-	
	Sisendpinge	-	V
	Väljundpinge	-	V
ii Sobiv standardne välistoiteallikas (kui ei ole lisatud tootekarpi)	Standardse toiteallika nimetus	-	
	Nõutav väljundpinge	-	V
	Nõutav voolutugevus	-	A
	Nõutav voolusagedus	-	Hz