

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013

TIEDOT	Arvo	Yksikkö	
1. Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	AOC		
2. Mallitunniste	C27G2ZU/BK		
3. Energiätehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)	F		
4. Tehontarve päällä-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)	26,0	W	
5. Energiätehokkuusluokka korkealla dynamiikka-alueella (HDR)	ei sovelleta		
6. Tehontarve päällä-tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR)	ei sovelleta	W	
7. Tehontarve poissa päältä -tilassa	0,3	W	
8. Tehontarve valmiustilassa	0,5	W	
9. Tehontarve verkkovalmiustilassa	ei sovelleta	W	
10. Elektronisen näytön luokka	Monitori		
11. Kokosuhde	16 : 9		
12. Näyttöruudun resoluutio (pikseliä)	1 920 x 1 080	pikseliä	
13. Näyttöruudun läpimitta	69,0	cm	
14. Näyttöruudun läpimitta	27	tuumaa	
15. Näkyvässä oleva näyttöruudun pinta-ala	2 010,0	cm ²	
16. Käytetty paneeliteknologia	LED LCD		
17. Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä	Ei		
18. Puheentunnistin käytettävissä	Ei		
19. Läsäolotunnistin käytettävissä	Ei		
20. Kuvan virkistystaajuus	60	Hz	
21. Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus (saakka):	18 04 2031		
22. Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (saakka)	18 04 2030		
23. Tuotetuen taattu vähimmäissaatavuus (saakka)	18 04 2031		
24. Teholähteen tyyppi:	Ulkoinen		
i Standardoitu ulkoinen teholähde (sisältyy tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	-	
	Syöttöjännite	-	V
	Lähtöjännite	-	V
ii Soveltuva standardoitu ulkoinen teholähde (jos se ei sisälly tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	-	
	Vaadittu lähtöjännite	-	V
	Vaadittu virran voimakkuus	-	A
	Vaadittu virran taajuus	-	Hz