

Fișa informativă a produsului

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI

INFORMAREA		Valoare	Unitate
1. Denumirea sau marca comercială a furnizorului		AOC	
2. Identificator de model		C24G2U/BK	
3. Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)		F	
4. Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)		18,9	W
5. Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic ridicat (HDR)		nu se aplică	
6. Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR)		nu se aplică	W
7. Consumul de putere în modul oprit		0,3	W
8. Consumul de putere în modul standby		0,3	W
9. Consumul de putere în modul standby în rețea		nu se aplică	W
10. Categoria de afișaj electronic		Monitor	
11. Raportul de aspect		16 : 9	
12. Rezoluția ecranului (pixeli)		1 920 x 1 080	pixeli
13. Diagonala ecranului		60,0	cm
14. Diagonala ecranului		24	țoli
15. Aria suprafeței vizibile a ecranului		1 529,0	cm ²
16. Tehnologia de afișare utilizată		LED LCD	
17. Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă		Nu	
18. Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil		Nu	
19. Senzor de prezență disponibil		Nu	
20. Frecvența de reîmprospătare a imaginii		60	Hz
21. Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (până la):		08 08 2031	
22. Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (până la)		08 08 2030	
23. Asistență minimă garantată pentru produs (până la)		08 08 2031	
24. Tipul sursei de alimentare:		Internă	
i Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	-	
	Tensiunea de intrare	-	V
	Tensiunea de ieșire	-	V
ii Sursa de alimentare externă standardizată corespunzătoare (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	-	
	Tensiunea de ieșire necesară	-	V
	Curentul furnizat necesar	-	A
	Frecvența curentului necesară	-	Hz