

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013

INFORMÁCIE	Hodnota	Jednotka
1. Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	AOC	
2. Identifikačný kód modelu	U32E2N	
3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	G	
4. Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	39,9	W
5. Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR)	neuvádza sa	
6. Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR)	neuvádza sa	W
7. Príkon v režime vypnutia	0,3	W
8. Príkon v režime pohotovosti	0,5	W
9. Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti	neuvádza sa	W
10. Kategória elektronického displeja	Iné	
11. Pomer strán	16 : 9	
12. Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)	3 840 x 2 160	pixelov
13. Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	80,0	cm
14. Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	32	palce (palcov)
15. Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky	2 740,0	cm ²
16. Použitá technológia panelu	LED LCD	
17. K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)	Nie	
18. K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	Nie	
19. K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	Nie	
20. Obnovovací kmitočet obrazovky	60	Hz
21. Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (do)::	12 09 2031	
22. Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (do):	12 09 2030	
23. Minimálna zaručená podpora výrobkov (do):	12 09 2031	
24. Typ zdroja napájania:	interný	
i Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	-
	Vstupné napätie	- V
	Výstupné napätie	- V
ii Externý normalizovaný vhodný zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	-
	Požadované výstupné napätie	- V
	Požadovaný prúd	- A
	Požadovaná frekvencia prúdu	- Hz