

97 33 02 KNIPEX MultiCrimp®



Crimpzange mit Wechselmagazin

No.	97 33 02
EAN	4003773066934
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	unisierte, offene Steckverbinder, Rollcrimpung
Kapazität	0,5 - 6,0 mm ²
AWG	20 – 10

- nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
- schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug
- sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin
- komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität
- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Rundmagazin: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Die platz-, kosten- und gewichtssparende Crimpzange für Installations- und Reparaturarbeiten. Jetzt braucht der Installateur nur noch ein Werkzeug statt fünf wie bisher.



Wechselposition: Ausklappen des Service-Hebels für parallele Backenstellung



Crimpeinsatz-Wechsel: Magazinposition entsperren, Crimpeinsatz in der Zange entnehmen



Service-Hebel einklappen und Zange durchdrücken – bereit für den nächsten Einsatz



Magazin für Crimpeinsätze kann am Gürtel getragen werden



Gut sichtbare Kennzeichnung der Crimpeinsätze mit Piktogrammen

Zubehör

No. EAN

97 39 05 4003773070078 Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm

97 39 06 4003773070085 Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder

97 39 08 4003773070092 Crimpeinsatz für Aderendhülsen

97 39 13 4003773070108 Crimpeinsatz für unisolierte Kabelschuhe + Steckverbinder

97 39 30 4003773070115 Crimpeinsatz für unisolierte Stoßverbinder

97 39 90 4003773070061 Wechselmagazin leer

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten