



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Entblendung
Schutzart
Schutzklasse
Bedienung
Leuchtengehäuse
 Material
 Oberfläche
 Farbe
Lampenabdeckung
Gewicht (netto)
Netzanschluss
Befestigung
Besonderheiten

1 x LED-Modul
 Lichtfarbe tageslichtweiß, 5300-6000 K, Farbwiedergabe
 Ra=75
 ohne
 abhängig vom Betriebsgerät
 ca. 3 W
 ohne
 IP 67
 III
 ohne Schalter

 Aluminium
 eloxiert
 tiefschwarz
 Glasblende
 ca. 0.3 kg
 ca. 1.5 m; mit freien Litzenenden
 Gewindebohrung 1,5xM18
 Schwenkbar über Kugelgelenk, Spot mit 6°-Abstrahlwinkel

Beleuchtungsstärken

Messbedingungen: d=50cm; I=700mA

E_{min}: 69 lx
 E_m: 1219 lx
 E_{max}: 8966 lx

