

# Monolaser Faxgerät Brother FAX-2840

## Laserfax mit besten Business-Eigenschaften

Schnelligkeit und Profi-Papiermanagement: Der FAX-2840 besitzt mit 33'600 bps Faxgeschwindigkeit, 400 Blatt Seitenspeicher sowie 22 Ziel- und 200 Kurzwahlspeichern genau die richtige Ausstattung. Für ein Profi-Papiermanagement sorgen ein 250 Blatt Papierschacht, ADF für 20 Blatt und Einzelblatteinzug. Aber in dem Fax steckt auch ein Kopierer mit bis zu 20 Kopien/Min. Für Punktgewinn bei der Wirtschaftlichkeit sorgen optionale High-Yield-Toner für 2'600 Seiten. Mit dem Blauen Engel und Energy Star als besonders umweltfreundlich und energieeffizient ausgezeichnet.

## Highlights

- 33'600 bps Faxgeschwindigkeit in bps
- Automatische Wahlwiederholung
- Bis zu 400 Blatt Seitenspeicher
- 22 Zielwahl- / 200 Kurzwahl-Speicher
- Gruppenversand für bis zu 20 Gruppen
- Rundsenden bis zu 272 Adressen
- Faxweiterleitung
- Kopiergeschwindigkeit bis 20 Seiten / Min.
- 250 Blatt Papierschacht
- Automatischer Dokumenteneinzug für 20 Blatt
- Startertoner für 1'000 Seiten
- Energy Star / Blauer Engel
- Masse in mm (BxTxH): 368x360x311 / Gewicht: 8.8 kg



CHF 329.- inkl. MwSt. und vRG

<b>Verbrauchsmaterial</b>		
<b>Toner</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>CHF (inkl. MwSt.)</b>
TN-2210	Standardtoner schwarz für 1200 Seiten nach ISO/IEC19752	58.50
TN-2220	High Yield Toner schwarz für 2600 Seiten nach ISO/IEC19752	90.40
<b>Zubehör</b>		
DR-2200	Trommel für bis zu 12000 Seiten	108.90
<b>Brother Serviceleistungen</b>		
ZWPS00220A	Garantieverlängerung Bring-In 2. Jahr	29.50
ZWPS00320A	Garantieverlängerung Bring-In 2./3. Jahr	49.50

(Angaben Verkaufspreise: Stand 01.06.2012)