

# CHERRY MW 3000



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

## Energiesparende 2,4 GHz-Funk-Maus mit praktischem Nano-USB-Empfänger

Die CHERRY MW 3000 ist Ihre fortschrittliche Funk-Maus in 2,4 GHz-Technologie und ergonomischem Design. Ihr Nano-USB-Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport gefahrlos im Notebook eingesteckt bleiben kann – dadurch ist Ihre Maus immer betriebsbereit. Die CHERRY MW 3000 arbeitet mit einem präzisen Infrarotsensor und ist damit sehr energiesparend. In Verbindung mit dem Ein-/Aus-Schalter garantiert das eine außergewöhnlich lange Batterie-Lebensdauer.

## Entscheidende Vorteile

- Griffige Seitenflächen-Gummierung
- Nano-USB-Empfänger: kann dauerhaft im Notebook eingesteckt bleiben oder in der Maus verstaut werden
- Infrarot-Sensor: besonders präzise und energiesparend
- Ergonomisches Design, optimiert für Rechtshand-Bedienung
- Störungsfreie 2,4 GHz Funk-Technologie mit bis zu 5 m Reichweite
- Umschaltbare Auflösung (schnell/langsam) mit Schalter auf der Oberseite
- Ein-/Aus-Schalter, für zusätzliche Energieeinsparung
- Plug & Play: Einfache Inbetriebnahme ohne Software-Installation

## Technische Daten:

### Gewicht (Produkt):

ca. 126 g (Maus mit Batterie), ca. 2 g (Empfänger)

### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 208 g

### Funkreichweite:

ca. 5m

### Frequenzbereich:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

### Lagertemperatur:

-15°C bis 60°C

### Arbeitstemperatur:

0°C bis 40°C

### Stromaufnahme:

typ. 4,5 mA (Maus), typ. 30 mA (Empfänger)

### Anschluss:

- USB

### Produktzulassungen:

- c-tick 
- CE 
- FCC 
- cTUVus 

### Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

### Lieferumfang:

- CHERRY MW 3000
- 1 Funkempfänger
- gedruckte Bedienungsanleitung
- 2 Batterien (Typ AAA)

### Abmessungen Produkt:

ca. 106 x 68 x 39 mm (Maus), ca. 19 x 15 x 6 mm (Empfänger)

### Abmessungen Verpackung:

ca. 250 x 120 x 78 mm

### Zuverlässigkeit:

- MTBF > 80.000 Stunden

### Maus:

- Abtastung: Infrarot
- Auflösung: 1000 / 1750 dpi (umschaltbar)
- Anzahl Tasten: 5
- Ausführung Mousrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
- Bauform: Ergonomisch, Rechtshänder-Design
- Anschluss: USB
- Gehäusefarbe: schwarz
- Tastenfarbe: schwarz

### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 10
- Anzahl Umkartons pro Palette: 36

### Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

## Ausführungsvarianten:

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code
1	CHERRY MW 3000	JW-T0100	4025112076657