



Office Comb Binders

Pulsar 300

Pulsar e 300



PULSAR-E 300 MODEL SHOWN

Fellowes® PULSAR / PULSAR-E Plastikbindegerät

- Universelles kompaktes Bürobindegerät
- Manuelles oder elektrisches Stanzen bis zu 15 Blatt (80g Papier)
- Bindekapazität bis 300 Blatt mit 38mm Binderücken
- Vertikale Dokumenteinführung garantiert konsistente Stanzausrichtung
- Effizientes Design erlaubt separates Stanzen und Binden
- Aktivierung des Stanzvorgangs auf Knopfdruck; Überlastungsanzeige (Pulsar-E)
- Einstellbarer Randanschlag zum raschen und genauen Zentrieren des Dokuments
- Einfach zu leerender Auffangbehälter für Stanzreste mit Sichtfenster
- Dokument- und Binderückennormmessvorrichtung zur raschen Binderückenwahl
- Qualitäts-Starterkit für 10 Dokumente im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie



DESIGNED TO WORK



PULSAR 300 MODEL SHOWN

Fellowes® PULSAR / PULSAR-E Plastikbindegerät

Modell	PULSAR	PULSAR-E
Artikelnr.	5620001	5620701
Stanzkapazität	15 Blatt	15 Blatt
Maximale Bindekapazität	300 Blatt	300 Blatt
Maximale Binderückengröße	38 mm	38 mm
Binderückenfach	✓	✓
Einstellbarer Randanschlag	✓	✓
Auffangbehälter für Stanzreste	✓	✓
Vertikale Stanzvorrichtung	✓	✓
Tragegriff	✓	✓
Starter kit	✓	✓
Abmessungen (L x B x H in mm)	460 x 390 x 130 mm	430 x 390 x 130 mm
Gewicht	7 kg	9,5 kg
EAN Code	0043859512102	0043859512119
Verpackungseinheit (VE)	1	1
SCS Code	50043859512107	50043859512114
Garantie	Zwei Jahre	Zwei Jahre
Erhältlich ab	Januar 2007	Januar 2007

- 1 Leichtes manuelles oder elektrisches Stanzen bis zu 15 Blatt
- 2 Binden von bis zu 300 Seiten mit 38 mm Binderücken
- 3 Einstellbarer Randanschlag zur genauen Ausrichtung aller Blattformate
- 4 Binderückenfach und patentierte Dokument- und Binderückenmessvorrichtung
- 5 Stabiler Binde- und Stanzmechanismus aus Metall
- 6 Vertikale Dokumenteinführung garantiert konsistente Stanzausrichtung

