



LED-Leseleuchte/Arbeitsleuchte LED-Reading Lamp/Working Lamp



oSCar



Die perfekte Symbiose zwischen leichtem, eleganten Design und hoher mechanischer Stabilität, durch ausschließliche Verwendung von Metall bzw. Metall-Legierungen. Wahlweise lieferbar:

- für Tischklemm- oder Wandmontage
- mit Tischfuß
- für Wandmontage mit Einbau der Stromversorgung in Unterputzdosens
- für individuelle Montage mit herausgeführten freien Litzen-Enden (Option)

The perfect symbiosis between lightweight, elegant design and high mechanical stability by exclusive use of metal respectively metal alloys. Optionally available:

- for table clamp-mounting or wall-fastening
- with lamp foot
- for wall-fastening with mounting the power supply in flush boxes
- for individual mounting with single stranded wires (option)

Spezifikation

Leuchtenkopf mit integrierter Miniatur-Power-LED und Optik für 10° oder 20° Abstrahlwinkel.
 Gehäuse, flexibler Metallschlauch mit starrem Endstück (Gesamtlänge 55 cm) und Halter bzw. Platte aus werthaltigen Materialien mit durchgängig verchromten Oberflächen in Industrie-Qualität.
 Ein-/Aus-Taster an der Rückseite des Leuchtenkopfs. Zusätzlich integrierter 3 mm breiter, seitlich rundum abstrahlender Lichtleiter.
 Durch die Robustheit und die hohe Beleuchtungsstärke der Leuchte (7.500 Lux in 33 cm Entfernung) kann diese auch ideal als Projekt- und Objekt- oder Arbeitsplatz-Punktstrahler verwendet werden.

Specification

Lamp head with integrated miniature power LED and optics for a viewing angle of 10° or 20°.
 Housing, flexible metal tube with a rigid end part (total length 55 cm) and mounting bracket respectively plate with fully, industrial grade chrome-plated surfaces.
 On/off switch at the rear side of the lamp head. Integrated on top: 3-mm-wide, all-around emitting light pipe.
 Thanks to the lamp's robustness and high illuminance of the lamp (7,500 lux at a distance of 33 cm), another ideal application is possible as a spotlight for projects, object- and workstations.

Elektrische Daten

Betriebsstrom:	350 mA (1W)
Abstrahlwinkel:	20°
Helligkeit:	typ. 130 lm
Farbtemperatur:	5.500 K
CRI:	mind. 75
Beleuchtungsstärke*	7.500 lx

Electrical data

Operating current:	350 mA (1W)
Angle of radiation:	20°
Brightness:	typ. 130 lm
Colour temperature:	5.500 K
CRI:	at least. 75
Intensity of illumination*	7.500 lx

*gemessen im Abstand von 33 cm / measured at a distance of approx 33 cm

Lieferbare Ausführungen/Lieferumfang

Available designs/content of delivery

- für Tischklemm- oder Wandmontage mit passendem Stecker-Netzteil**
 Lieferumfang: Lampenkopf komplett mit Flex-Metallrohr, Halter für Tischklemm- oder Wandmontage (3 teilig) und Stecker-Netzteil 230 V AC / 350 mA DC mit 1,7 m Anschlußleitung und Klinkenbuchse.
- mit Tischfuß und passendem Stecker-Netzteil**
 Lieferumfang: Lampenkopf komplett mit Flex-Metallrohr, Tischfuß (komplett montiert) und Stecker-Netzteil 230 V AC / 350 mA DC mit 1,7 m Anschlußleitung und Klinkenstecker.
- für Wandmontage mit passendem Netzteil zum direkten Einbau der Stromversorgung in Untertupzdosen**
 Lieferumfang: Lampenkopf komplett mit Flex-Metallrohr und herausgeführten freien Litzen-Enden, Kunststoff-Befestigungsrahmen mit Metall-Abdeckung und Netzteil 230 V AC / 350 mA DC (bis zu 6 Leuchten anschließbar).
- Option für individuelle Montage mit herausgeführten freien Litzen-Enden**
 Lieferumfang: Lampenkopf komplett mit Flex-Metallrohr und herausgeführten freien Litzen-Enden (1m). Ohne integriertem Ein-/Ausschalter im Leuchtenkopf. Passendes Netzteil auf Anfrage erhältlich.
- for table clamp-mounting or wall-fastening with matching wall mount power supply**
 Content of delivery: complete lamp head with flex metal tube, holder for table clamp-mounting or wall-fastening (3 parts) and wall mount power supply 230 V AC / 350 mA DC with 1,7 m connecting cable and jack socket.
- with lamp foot and matching wall mount power supply**
 Content of delivery: complete lamp head with flex metal tube, lamp foot (completely mounted) and wall mount power supply 230 V AC / 350 mA DC with 1,7 m connecting cable and jack plug.
- for wall-fastening with matching power supply for mounting the power supply in flush boxes**
 Content of delivery: complete lamp head with flex metal tube and free stranded wires, plastic frame with metal cover and power supply 230 V AC / 350 mA DC (up to 6 lamps connectable).
- Option for individual mounting with single stranded wires**
 Content of delivery: complete lamp head with flex metal tube and free stranded wires (1m). Without integrated on /off switch on lamp head. Matching power supply available on request.

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
 Specifications are subject to change without notice.








© 11.08.2012 Signal-Construct GmbH, Germany

Bestelldaten / Order Datas

Typ Oberfläche/ type surface	mattverchromt Artikel Nr. / frosted chromium part number	schwarzverchromt Artikel Nr. / black chromium part number
Leseleuchte für Tischklemmmontage mit Stecker-Netzteil/ Reading lamp for table clamp-mounting with wall mount power supply	QLLR 111 M xc	QLLR 111 S xc
Leseleuchte für Wandmontage mit Stecker-Netzteil/ Reading lamp for wall-fastening with wall mount power supply	QLLR 131 M xc	QLLR 131 S xc
Leseleuchte mit Tischfuß und Stecker-Netzteil/ Reading lamp with lamp foot and wall mount power supply	QLLR 151 M xc	QLLR 151 S xc
Leseleuchte für Wandmontage mit Netzteil zum Einbau der Stromversorgung in Unterputzdosen/ Reading lamp for wall-fastening with power supply for mounting the power supply in flush boxes	QLLR 181 M xc	QLLR 181 S xc
Leseleuchte mit herausgeführten freien Litzen-Enden ohne Ein-/Ausschalter im Leuchtenkopf/ Reading lamp with single stranded wires without on/off switch on lamp head	QLLR 100 M xc	QLLR 100 S xc

Ausführung optional auch in glanzverchromt oder 24 Karat vergoldet /
Version in chromium-plated or 24 carat gold-plated is optionally available

Farbe Lampenkopf (x) / Colour lamp head (x)

aquamarin/ aquamarine	goldgelb/ golden yellow	rot/ red	violett/ violet	platin/ Platinum	schwarz/ black	silber-weiß/ silver white
						
Artikel-Nummer B Article-no. B	Artikel-Nummer G Article-no. G	Artikel-Nummer R Article-no. R	Artikel-Nummer L Article-no. L	Artikel-Nummer P Article-no. P	Artikel-Nummer S Article-no. S	Artikel-Nummer N Article-no. N

Leuchtfarbe der LED (c) / Colour of the LED (c)

rot/ red	gelb/ yellow	grün/ green	orange/ amber	blau/ blue	warmweiß/ warmwhite	weiß/ white	ultragrün/ ultragreen
Artikel-Nummer 0 Article-no. 0	Artikel-Nummer 1 Article-no. 1	Artikel-Nummer 2 Article-no. 2	Artikel-Nummer 3 Article-no. 3	Artikel-Nummer 4 Article-no. 4	Artikel-Nummer 5 Article-no. 5	Artikel-Nummer 6 Article-no. 6	Artikel-Nummer 7 Article-no. 7

Beispiel / Example

Leseleuchte für Tischklemmmontage mit Flex-Metallrohr mattverchromt, Lampenkopf in rot, Leuchtfarbe Led weiß/
Reading lamp for table clamp-mounting with flex metal tube in frosted chromium, lamp head red, colour of LED white

QLLR 111 M R6

Farbe Lampenkopf/ Leuchtfarbe LED/
Colour lamp head Colour LED

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Specifications are subject to change without notice.

© 11.08.2012 Signal-Construct GmbH, Germany

Signal Construct GmbH

Brückenäckerweg 4

D-75223 Niefern-Öschelbronn

e-mail: info@signal-construct.de

Phone: (+49) (0) 7233 / 9531-0

Fax: (+49) (0) 7233 / 9531-29

Web: www.signal-construct.de

Ersatzteile / Zubehör

- **für Tischklemm- oder Wandmontage**
Stecker-Netzteil 230 V AC / 350 mA DC mit 1,7 m
Anschlußleitung und Klinkenbuchse
- **mit Tischfuß**
Stecker-Netzteil 230 V AC / 350 mA DC mit 1,7 m
Anschlußleitung und Klinkenstecker
- **für individuelle Montage mit herausgeführten
freien Litzen-Enden**
Netzteil 230 V AC / 350 mA DC (bis zu 3 Leuchten
anschließbar)
Artikel Nr. **MVLA3500312**

Netzteil 230 V AC / 350 mA DC (bis zu 10 Leuchten
anschließbar)
Artikel Nr. **MVLL350N10**

Spare parts / accessories

- **for table clamp-mounting or wall-fastening**
Wall mount power supply 230 V AC/350 mA DC
with 1,7 m connecting cable and jack socket
- **with lamp foot**
Wall mount power supply 230 V AC / 350 mA DC
with 1,7 m connecting cable and jack plug
- **for individual mounting with single stranded
wires**
Power supply 230 V AC / 350 mA DC (up to 3
lamps connectable)
Part number **MVLA3500312**

Power supply 230 V AC / 350 mA DC (up to 10
lamps connectable)
Part number **MVLL350N10**