Der handliche Alleskönner Le petit testeur flexible et universel



Durchgangsprüfer mit vielen Zusatzfunktionen Contrôleur de continuité avec de nombreuses fonctions supplémentaires

TESTFIX Plus

Der ideale Tester für jeden Elektriker

- Neu mit berührungslosem Spannungsprüfer
- Ideal für das rasche Aufspüren von Defekten in Lichterketten oder von Kabelunterbrüchen
- Einpolige Phasensuche
- Niederohmiger optischer Durchgangsprüfer $< 20 \Omega$
- Hochohmiger akustischer Durchgangsprüfer < 250 Ω
- Spannungsfest bis 400 V (max. 30 sek.)
- Hochleistungs LED mit Leuchtdauer bis 80 Std.
- Lebensdauer der LED >100 000 Std.



Le testeur idéal pour chaque électricien

- Nouveau: avec contrôle de tension sans contact
- Idéal pour le diagnostic rapide de guirlandes lumineuses défectueuses ou d'interruptions de câbles
- Détecteur de phase monophasé
- Contrôle de continuité optique à faible impédance < 20 Ω
- Contrôle de continuité acoustique à haute impédance < 250 Ω
- Résiste aux tensions jusqu'à 400 V (30 s max.)
- LED lumineuse avec autonomie jusqu'à 80 h.
- Longévité de la LED > 100 000 h.















Berührungslose Spannungsprüfung



Contrôle de tension sans contact

Hochleistungs-LED Taschenlampe



Lampe de poche à LED très puissante

Durchgangsprüfung



Contrôle de continuité

Einpolige Phasensuche



Détecteur de phase