

acer



AOPEN

# AOpen PV Serie powered by Acer

## AOpen PV11

*Portable LED Projektion für jeden Ort*



- Lichttechnologie: RGBLED
- Auflösung: FWVGA (854 x 480 px)
- Helligkeit: 360 (LED), 100 (Standard), 54 (eco & Batteriebetrieb) ANSI Lumen
- Kontrast: 1.000:1
- Lebensdauer max. (Std.): 20.000 (Standard), 30.000 (eco)
- Herstellergarantie: 2 Jahre PickUp-Service



Brightness




LED LAMP



Built-in Battery



Built-in Speaker



Keystone Correction



KEYSTONE CORRECTION



MULTIMEDIA READER



HIDDEN DONGLE DESIGN


**Bestellinformationen**

Modell	PV11
Artikelnr.	MR.JUF11.001
EAN	4710886562252

**Technische Spezifikationen**

Projektionstechnologie	DLP
DLP Chip	0,20"
Version	DMD
Auflösung	FWVGA (854 x 480 px)
Seitenverhältnis	16:9 (nativ) / 4:3 (unterstützt)
Kontrast	1.000:1
Farbdarstellung	16,7 Millionen Farben
Helligkeit	360 (LED), 100 (Standard), 54 (eco & Batteriebetrieb) ANSI Lumen
Fokus / Brennweite	F = 1,70 / f = 9,25 mm
Projektionsgröße (Diagonale)	0,76 ~ 2,54 m
Projektionsabstand	0,86 ~ 2,88 m
Projektionsverhältnis	1,30:1
Zoom / Digital-Zoom	1:1,0x / -
Bildverschiebung (Offset)	100 % %
Horizontal- / Vertikalfrequenz	15 ~ 102 Hz / 23 ~ 120 Hz
Projektions-Modi	360° Projektion
Lichttechnologie	RGBLED
Lebensdauer max. (Std.)	20.000 (Standard), 30.000 (eco)
Trapez-Korrektur (Keystone)	+/- 40° (vertikal) manuell & automatisch
Lautsprecher	1x 2 Watt
Gewicht / inkl. Verpackung (kg)	0,42 kg / 1,30 kg
Abmessungen / Verpackung (mm)	114 x 114 x 41 / 245 x 205 x 117
Stromverbrauch	-
Geräusentwicklung	25 (Standard), 24 (eco) dB
Gleichmäßigkeit (%)	85 %
Farbe	-

**Eingänge**

HDMI mit HDCP	1x
---------------	----

**Ausgänge**

USB Typ A	2x (1x In für Wireless Adapter, 1x DC Out 5V)
Audio out Klinke (3,5 mm)	1x (Kopfhörer out)

**Mitgeliefertes Zubehör**

Schnellstartanleitung gedruckt	1x
--------------------------------	----

**Optionales Zubehör**

Acer CastMaster Buttons	4710180557206 / MC.40511.00N
Acer CastMaster Touch	4710180784336 / MC.40511.00Y

**Garantie**

Herstellergarantie	2 Jahre PickUp-Service
--------------------	------------------------

**Anwendungsempfehlung**

Anwendungsempfehlung	Mobile LED Projektion an jedem Ort und in jeder Situation
----------------------	---

**Projektionsabstandsrechner**

Projektionsabstandsrechner	<a href="https://www.aopen.com/DE_de/support/resources/projection_calculator">https://www.aopen.com/DE_de/support/resources/projection_calculator</a>
----------------------------	---

**Acer CastMaster Präsentationssystem**



Receiver mit Projektor & Transmitter mit Endgerät verbinden - und sofort präsentieren. Plug & Play, keine Software oder Internetverbindung notwendig und bis zu 4 Picture-in-Picture.

**Acer CastMaster Präsentationssystem**



Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-1) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

**Acer CastMaster Präsentationssystem**



Receiver mit Projektor & Transmitter mit Endgerät verbinden - und sofort präsentieren. Plug & Play, keine Software oder Internetverbindung notwendig und Host Kontrolle.

**Acer CastMaster Präsentationssystem**



Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-2) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

**Acer CastMaster Präsentationssystem**



Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-2) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

## AOpen PV11

## ZUBEHÖR UND FUNKTIONEN

### Hidden Dongle Design

Acer Hidden Port Design: Der Acer Hidden Port ermöglicht die Integration eines kompatiblen Wireless Adapters ohne äußere Einschränkungen. So wird der Adapter nahtlos ins Gehäuse integriert und bewahrt ein schickes Design ohne Ecken und Kanten.



### Multimedia Playback

Multimedia Playback: Projizieren Sie Bilder, Videos, Musik, Office Dateien oder PDF-Dokumente direkt vom USB Stick. Sie müssen nicht einmal mehr Ihren PC anschalten!



### Instant Pack

InstantPack garantiert für die Lampensicherheit der Acer ColorBoost Projektoren. Die aktuellen Lampen von namhaften Herstellern wie Osram und Philips nehmen bei plötzlichem Stromverlust keinen Schaden. (Acer empfiehlt, den Projektor bis zum Stillstand des Lüfters mit Strom zu versorgen) Die Lampengarantie beträgt 1 Jahr ohne Stundenbegrenzung.



### Acer Smart Format Technologie

Die Acer SmartFormat-Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfällt. Signale bis 1080p können Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI\* durch Acer SmartFormat-Technologie angenommen und komprimiert wiedergegeben werden. \*Modellabhängig



### 360° Projektion

Die 360° Projektion bietet Ihnen höchste Flexibilität und ermöglicht es Ihnen den Projektor in allen Lagen zu verwenden sowie interessante Installationen zu realisieren. Sie können z.B. von der Decke des Raumes auf den Fußboden oder einen Tisch projizieren oder den Projektor seitlich montieren, um hochkant zu projizieren.



### Automatische Trapezkorrektur

Durch die automatische vertikale Trapez-Korrektur (Keystone) gleicht der Acer Projektoren bei nicht exakter vertikaler Aufstellung die trapezförmige Verzerrung selbstständig aus und projiziert ein rechteckiges Bild.



### Integrierter Akku

Mit dem in den Projektor integrierten Akku können Sie jederzeit und überall projizieren. Sie benötigen kein Stromkabel sowie keine Steckdose in der Nähe und auch das Signalkabel entfällt komplett. Genießen Sie komplette Filme oder halten Sie diverse Präsentationen ohne den Akku laden zu müssen und ohne jegliche Kabel mitführen zu müssen.

