



# Skutečně snadný tisk etiket



**BMP™ 51**  
LABEL MAKER

**BMP™ 53**  
LABEL MAKER

S technologií Bluetooth®

# Skutečně snadný tisk etiket

Pokud potřebujete vytvářet přímo na místě srozumitelné a trvanlivé etikety, potřebujete tiskárnu etiket BMP™51 nebo BMP™53 od společnosti Brady. Nabízí jasný tisk, snadné formátování, praktické formáty etiket a přenosnost, které potřebujete k přípravě etiket elektrotechnických a datových instalací, k označování v laboratořích a provozních prostorech nebo pro tisk bezpečnostního značení.

## Dokážete to RYCHLEJI.

**Výměna spotřebního materiálu v mžiku.** Snadné vložení a výměna tiskové kazety obsahující etiketu i tiskovou pásku!

**Automatické formátování etiket.** Každá kazeta používá technologii Smart Cell, která řídí veškerá nastavení tiskárny a nastavuje automaticky formát etikety. Prostě vložte kazetu a tiskárna nastaví ostatní.

**Rychlý tisk.** S rychlostí tisku 25,4 mm za sekundu na vytištění etiket tedy nemusíte nikdy dlouho čekat.

**Odolný vestavěný nůž.** Zařízení má vestavěný samočisticí nůž, který snadno přeřízne jakýkoli materiál, a dokonce přidrží etiketu, dokud ji z tiskárny neodeberete



## Dokážete to SNADNĚJI.

**Možnosti napájení.** Můžete používat napájení z elektrické sítě, baterie AA nebo dobíjecí Li-Ion baterie, které vám umožňují vytisknout přes 3000 etiket na jedno nabití.

**Bezdrátové připojení.** Vestavěná technologie Bluetooth® a volitelná karta Wi-Fi umožňují využít pro tisk bezdrátové připojení.

**Robustní software.** Software LabelMark™ umožňuje tisk čárových kódů, vkládání data a času, vkládání obrázků nebo automatické serializování dat

**Kontinuální pásy a předvysekané etikety.** Pokud potřebujete označit vodiče, kabely, panely nebo zařízení, můžete to vše dělat s jednou tiskárnou. Můžete vybírat z 20 typů materiálů a z více než 130 standardních velikostí.

**Etikety až do šířky 38,10 mm.** Můžete vytvářet etikety, které jsou snadno vidět z velké vzdálenosti (nebo vytvářet kontinuální pásy dlouhé až 1 m!).

**Magnet.** Tiskárnu můžete mít stále po ruce, když ji připevníte na dveře rozvaděče, kovový žebřík nebo jakýkoli jiný kovový povrch.

## Dokážete to SPOLEHLIVĚ.

**Etikety na dlouhou dobu.** Naše etikety nevyblednou, nerozmažou se ani neodpadnou – stačí, když etiketou něco označíte pouze jednou.

**Robustní tiskárna, na kterou se můžete spolehnout.** Tato tiskárna vydrží ve všech druzích náročného prostředí, při různých teplotách a má robustní konstrukci testovanou na pád.

# APLIKACE

## Elektrotechnické značení



Samolaminovací etikety na vodiče a kabely



Značení svorkovnic



Smršťačky na kabely PermaSleeve® PS




Ovládací a elektrické panely

## Značení hlasové a datové komunikace



Vlajčky na kabely



Etikety na propojovací desky a patch panely



Etikety na čelní desky a výstupy




Samolaminovací etikety na kabely

## Značení v laboratoři



Etikety na kryozkumavky



Etikety na podkladová sklíčka



Etikety na tkáňové kazety



Etikety na odstředivky a PCR zkumavky

## Značení výrobků



Etikety na hrubý povrch



Etikety odolné proti sejmutí



Výrobní štítky

## Facility & Safety ID



Bezpečnostní značení pro vnitřní / vnější použití

# SPECIFIKACE



**BMP51**



**BMP53**

Technologie tisku	termální přenos	
Rozlišení tisku	300 dpi	
Rychlost tisku	25,4 mm/s	
Barevnost	jednobarevný tisk	
Maximální zatížení	250 etiket/den	
Klávesnice	plnohodnotná klávesnice QWERTY	není
Přenosnost	ano	
Hmotnost	1,400 kg	1,278 kg
Napájení	baterie Li-Ion a elektrická síť	
PC konektivita	USB	
Vestavěná klávesnice	ano	ne
Konektivita	USB, Bluetooth a volitelně Ethernet, WiFi	
Spotřební materiál	nekonečné a předem vyražené etikety	
Podporované materiály	více než 130 standardních etiket	
Šířky pásek	kontinuální pás od 9,5 do 38 mm; různé velikosti pro standardní etikety	
Max. šířka etikety	38,00 mm	
Max. šířka tisku	36,00 mm	
Délka role etiket	až 7,62 m	
Velikost textu	4 až 196 bodů	
Víceřádkový tisk	ano	
Rotace tisku	ano	
Serializace	ano	
Čárový kód	ano	
Záruka	1 rok	

Objednávací kód	Popis
BMP51 PRINTER KIT EU	tiskárna BMP51 s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií EU
BMP53 PRINTER KIT EU	tiskárna BMP53 s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií EU
BMP51 PRINTER KIT EU-LM	tiskárna BMP51 s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií EU a softwarem LabelMark
BMP53 PRINTER KIT EU-LM	tiskárna BMP53 s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií EU a softwarem LabelMark
BMP51 PRINTER KIT UK	tiskárna BMP51 s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií UK
BMP53 PRINTER KIT UK	tiskárna BMP53 s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií UK
BMP51 PRINTER KIT UK-LM	tiskárna BMP51 s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií UK a softwarem LabelMark
BMP53 PRINTER KIT UK-LM	tiskárna BMP53 s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií UK a softwarem LabelMark

Tiskárna se dodává s pevným pouzdem k přenášení, dobíjecí Li-Ion baterií a síťovým zdrojem s elektrickou šňůrou, diskem CD s ovladači, diskem CD se softwarem, stručným návodem k obsluze a jednou kazetou spotřebního materiálu MC-1500-595-WT-BK

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro snadné použití tiskárny lze volitelně objednat toto příslušenství:

- Magnet pro uchycení tiskárny na kovový povrch.
- Li-Ion baterie umožňující vytisknout přes 3000 etiket na jedno nabití.
- Adaptéry pro flexibilní připojení tiskárny, ethernetem, USB nebo Bluetooth

Objednávací kód	Popis
UBP-Li-Ion-AC-EUR	Univerzální Li-Ion baterie se síťovým zdrojem/nabíječkou baterií EU
UBP-Li-Ion-AC-UK	Univerzální Li-Ion baterie se síťovým zdrojem/nabíječkou baterií UK
UBP-Li-Ion-AC-120V	Univerzální Li-Ion baterie se síťovým zdrojem/nabíječkou baterií US
M50-MAGNET	BMP50 – magnet
M50-HC	BMP50 – pevné pouzdro k přenášení
M50-USB CABLE	BMP50 – USB kabel
BMP-UBP 12V	Univerzální Li-Ion baterie
NET-BT	BMP50 Bluetooth síťová karta
NET-WIFI	BMP50 Bluetooth/WIFI síťová karta
NET-LAN	BMP50 LAN karta
NET- BT-WIFI-LAN	BMP50 Bluetooth/WIFI/LAN karta
M50-71-AC-BC-EU	BMP50/71 – síťový zdroj/nabíječka baterií EU
M50-71-AC-BC-UK	BMP50/71 – síťový zdroj/nabíječka baterií UK
M50-71-AC-BC-120V	BMP50/71 – síťový zdroj/nabíječka baterií US
M50-BATT-TRAY	Bateriový zásobník na 8 baterií AA
LabelMark™ 5 Standard	Software LabelMark™ 5 Standard



# Mobilní software Brady

**Etikety můžete vytvářet, upravovat a tisknout na zařízení se systémem Android™ (mobilní telefon, tablet).**

Představujeme „Brady Mobile“ – první aplikaci Brady pro praktické etiketování. Stáhněte si jednoduše aplikaci Brady Mobile do vašeho zařízení se systémem Android™ – rychlý a snadný tisk etiket budete mít skutečně na dlani. Nemusíte nosit notebook nebo jiné dodatečné zařízení!



S aplikací Brady Mobile můžete na chytrém telefonu s Androidem:

- Navrhovat zcela nové etikety
- Upravovat existující etikety
- Vytvářet a upravovat šablony etiket
- Tisknout na tiskárně etiket BMP™51 nebo BMP™53 pomocí technologie Bluetooth®

## Import souborů Microsoft Excel®

Chcete v programu Microsoft Excel vytvářet etikety z existujících dat? Jednoduše importujte svá data z Excelu do aplikace Brady Mobile. Etikety pak budete moci vytisknout bezdrátově z mobilního zařízení, kdykoli je budete potřebovat.

## Uložení souborů etiket do mobilního zařízení

Všechny soubory nebo šablony etiket, které v aplikaci vytvoříte, můžete uložit do mobilního zařízení, abyste v budoucnu mohli rychle a snadno vytvářet etikety.

## Vestavěné čárové kódy, symboly a piktogramy

Aplikace Brady Mobile dokáže vytvářet čárové kódy a má stovky symbolů a piktogramů, které můžete vkládat do designu etiket.

## Automatické aktualizace (žádné náklady na upgrade softwaru!)

Aplikace Brady Mobile se automaticky aktualizuje, jakmile se objeví nové typy etiket, tiskáren a materiálů.



## Aplikace Brady Mobile obsahuje následující typy etiket:

- Etikety pro obecné značení a čárové kódy
- Svorkovnice
- Bloky BIX
- Patch panely
- Bloky 110
- Značení vodičů / kabelů
- Vlaječky na kabely
- Bloky 66



## Jak aplikaci stáhnout:

Otevřete Android Market v vašem zařízení se systémem Android. Vyhledejte aplikaci „Brady Mobile“ a stáhněte ji. Aplikace Brady Mobile je určena pro operační systém Android verze 2.2 nebo vyšší.



Naskenujte tento QR kód, abyste se dostali do části Android Market, a vyhledejte „Brady Mobile“.

Microsoft Excel je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.  
Android je ochranná známka společnosti Google Inc.



## Etiketovací software LabelMark™

Etiketovací software LabelMark™ od společnosti Brady vám umožní snadno navrhovat, upravovat a tisknout etikety pro značení výrobků, značení komponent, označení telekomunikačních/datových kabelů, značení vodičů apod. Software lze plně integrovat s aplikacemi Microsoft® Office, Autocad® a dalšími.

Více informací o programu LabelMark pro přípravu a tisk etiket najdete na našich stránkách [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).

## Zvolte si svůj způsob

### Připojte tiskárnu bezdrátově, pomocí Ethernetu, USB nebo Bluetooth

Tiskárna BMP™51/BMP™53 je vybavena Bluetooth síťovou kartou, která může pracovat pouze s aplikací Brady Mobile v zařízení se systémem Android.

K síťovému zapojení tiskárny Brady BMP™53 je k dispozici další volitelné příslušenství – můžete rychle a snadno tisknout s tiskárnou BMP™51/BMP™53, aniž byste ji museli fyzicky připojovat k více počítačům. Tiskárnu tedy můžete připojit s počítačem způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.



#### Network Card Options:

- pouze Ethernet
- WiFi + Bluetooth
- WiFi + Bluetooth + Ethernet



## Kazety se spotřebním materiálem pro snadné zakládání

### Kazety, které lze snadno vkládat, s technologií proti zaseknutí

- Vložte a tiskněte – díky rychlému vložení kazety můžete vyměnit pásku a etikety rychle a snadno. Vnitřní mechanismus kazety funguje jako prevence zpětného zasunutí etiket do kazety.

### Etiketa a barvicí páska: vše v JEDNÉ kazetě!

- Pásku i etiketu můžete vkládat a vyjímat současně jedním jednoduchým pohybem.
- Nemusíte si dělat starosti s výběrem odpovídající barvicí pásky pro daný materiál.
- Páska a materiál dojdou současně (méně odpadu!)



#### Věděli jste?

Tiskárna etiket BMP™ 51/53 má vestavěnou funkci přidržení etikety. Etikety zůstávají na noži tiskárny i po odříznutí. V kombinaci s magnetem a aplikací Brady Mobile tato tiskárna v terénu ideální pomocník, který při práci v terénu zcela uspokojí vaše tiskové potřeby.

## Materiály pro značení hlasové/datové komunikace, elektroinstalace, výrobků, značení pro bezpečnost práce


B #	Typ materiálu	Popis	Teplotní rozsah	Certifikáty, schválení
B-109	polyetylenový štítek	Silný polyetylen poskytuje extrémní pevnost proti natržení a vynikající odolnost v chladném počasí. Nelepící visačka	-40°C až 80°C	RoHS
B-342	Teplem smrštitelná bužírka PermaSleeve®	Teplem smrštitelná bužírka, poměr smršnění 3:1. Těsně přilne kolem vodiče a zajistí tak jeho označení a ochranu. Nebledne a odolává plamenu. Bužírky splňují požadavky na izolační materiál a fyzikální vlastnosti: SAE-AMS-DTL23053/5C (třída 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, shoda se směrnici RoHS. Testovány dle ASTM E162, ASTM E662.	-55°C až 135°C	UL, RoHS
B-351	Destrukční vinylová etiketa	Bílý vinylový materiál s matným povrchem a trvalým lepidlem. Tento materiál slouží jako prevence nežádoucí manipulace - použití jako pečet. Při manipulaci nebo pokusu o odlepení praskne a brání jednorázovému odstranění etikety. Při snímání z podkladu buďte opatrní, protože materiál je křehký. Používá se pro typové a výrobní štítky nebo jako pečet	-40°C až 80°C	RoHS
B-412	polypropylenové štítky	Silný polypropylenový materiál používaný ke značení propojovacích desek a patch panelů. Nabízí skvělou čitelnost textu a vysokou pevnost v tahu.	-40°C až 100°C	RoHS
B-422	polyesterové štítky	Bílý štítek s lesklým povrchem a silnou vrstvou lepidla na hrubé povrchy. Navržen tak, aby odolal rozpouštědlům. Vhodné na podklady, které se běžně používají při výrobě solárních panelů. Používá se také ke značení komponent, etikety propojovacích desek a patch panelů a k evidenci předmětů a inventáře.	-40°C až 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	samolaminovací vinylové etikety	Neoblíbenější značení od firmy Brady určené pro vodiče a kabely. Flexibilní samolaminovací vinyl. Etiketa má bílou potisknutelnou část, která se aplikuje na kabel a následně překryje průhlednou laminační část etikety. Laminační vrstva chrání tisk. Vynikající odolnost ořezu, rozpouštědlům, vodě, oleji a nečistotám.	-80°C až 70°C	UL, RoHS
B-428	metalizované polyesterové etikety	Odolává rozpouštědlům a změnám teploty. Vhodný pro výrobní a sériové štítky s kvalitou typového štítku a povrchem, který vypadá jako kovový. Metalizovaný polyester s matným povrchem vhodným pro termální potisk.	-40°C až 120°C	UL, CSA, AGA, RoHS
B-483	polyesterové etikety s velmi silným lepidlem	Bílé polyesterové etikety, s lesklým povrchem a extra silným lepidlem. Speciálně vytvořené pro práškované povrchy a plochy s nízkou povrchovou energií	-40°C až 120°C	UL, CSA, RoHS
B-498	přemístitelné etikety z vinylové látky	Přemístitelná etiketa z vinylové tkaniny ke značení vodičů, kabelů a komponent. Lepidlo a zadní strana etikety nabízejí vynikající pevnost přilepení a současně možnost etiketu sejmout a opětovně použít.	-80°C až 80°C	UL, RoHS
B-499	etikety z nylonové látky	Nylonová tkanina s akrylátovým lepidlem umožňuje značení v prostředí, kde se vyskytují vysoké a nízké teploty, oleje a nečistoty. Ideální ke značení vodičů a kabelů, značení elektronických komponent, identifikaci laboratorních nádob a obecné značení	-196°C až 90°C	UL, CSA, HF, RoHS
B-584	reflexní vinylové etikety	Díky reflexním vlastnostem se tento materiál ideálně hodí do prostředí s malým osvětlením.	-40°C až 82°C	RoHS
B-595	vinylová páska pro interiéry/exteriéry	Trvanlivý vinyl s nízkou mírou smršťování a s naším nejsilnějším lepidlem. Lze použít na nepravidelné, nerovné, drsné a velmi členité povrchy (nerovné dřevo, plasty s texturou, potrubí s papírovým obalem, práškované povrchy). Lze také lepit na předměty s nízkou povrchovou energií (PVC potrubí, vyfoukávané obaly zařízení, ABS plasty, recyklované plasty.)	-40°C až 82°C	RoHS

## Materiály pro laboratorní značení

B #	Typ materiálu	Popis	Teplotní rozsah	Certifikáty, schválení
B-425	polypropylenové etikety	Matné bílé polypropylenové etikety s vynikající odolností proti rozpouštědlům.	-70°C až 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	samolaminovací vinylové etikety	Samolaminovací vinylové etikety Flexibilní samolaminovací vinyl. Etiketa má bílou potisknutelnou část, která se aplikuje na podklad a následně překryje průhlednou laminační část etikety. Laminační vrstva chrání tisk. před teplotami v mrazácích a teplotami tekutého dusíku. Vysekávané tvary přímo připravené pro laboratorní aplikace.	-80°C až 70°C	UL, RoHS
B-432	polyesterové štítky	Průhledný polyester s permanentním lepidlem na akrylové bázi; odolává mnoha rozpouštědlům a lze použít na většinu průmyslových povrchů	-40°C až 100°C	UL, CSA, RoHS
B-461	samolaminovací polyesterové etikety	Polyesterová etiketa s bílou plochou pro potisk a průhlednou laminovací vrstvou. Hodí se skvěle pro běžná laboratorní prostředí včetně tekutého dusíku a autoklávy. Dobrá odolnost proti rozmazání a rozpouštědlům, hodí se ke značení zkumavek a nádob.	-196°C až 130°C	RoHS
B-481	polyesterové etikety StainerBondz™	Bílý polyester s extrémní chemickou odolností (Xylen, DMSO). Určeno pro značení laboratorních sklíček. Odolává procesu barvení.	-80°C až 130°C	RoHS
B-482	polyesterové štítky	Matná bílá polyesterová etiketa s trvalým lepidlem na akrylové bázi.	up až 35°C	RoHS
B-488	matné bílé polyesterové etikety	Polyesterová etiketa se střední chemickou odolností. Odolává krátkodobému působení xylynu, DMSO a etanolu. Lze použít k označení podkladového sklíčka.	-80°C až 120°C	UL, CSA
B-490	polyesterové etikety FreezerBondz™	Při omotání v délce alespoň 3 mm lze použít na nádoby a zkumavky, které jsou v mrazu nebo pokojové teplotě. Také se ideálně hodí pro etiketování rovných povrchů s teplotou pod bodem mrazu. Lze uložit do tekutého dusíku nebo mrazáku, odolá autoklávu a horké vodě.	-196°C až 120°C	RoHS
B-492	polyesterové etikety FreezerBondz™ II	Lze použít na namrzlé či zmrzlé nádoby a zkumavky, také při pokojových teplotách, nemusejí se překrývat. Extrémně tenké, takže lze použít v těsných stojanech a odstředivkách. Lze uložit do tekutého dusíku nebo mrazáku, odolá autoklávu a horké vodě.	-196°C až 120°C	RoHS
B-498	přemístitelné etikety z vinylové látky	Přemístitelná etiketa z vinylové látky k reidentifikaci tkáňových kazet po provedeném procesu nebo v jiných aplikacích, kde je potřeba etikety snímat.	-40°C až 80°C	UL, RoHS
B-499	etikety z nylonové látky	Nylonová tkanina se silnou konstrukcí pro snadnou manipulaci, avšak velmi přizpůsobivá. Lze použít na polypropylen v tekutém dusíku nebo v mrazivých teplotách a odolá autoklávu. Při použití v autoklávu je maximální přípustná teplota vyšší, tj. 121 °C.	-196°C až 90°C	UL, HF, CSA, RoHS

# Předpřipravené kity pro specifické aplikace

## Připraveno pro vaši úsporu a snadný výběr



### Kit pro značení hlasové / datové komunikace

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít značit hlasové/datové instalace

**BMP51:** Objednávací kód 710928 (EU) • **BMP53:** Objednávací kód 710937 (EU) zahrnuje:

- Tiskárnu BMP<sup>TM</sup>51 či BMP<sup>TM</sup>53, pevným pouzdem, USB kabel, s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií
- Příslušenství magnet
- Software Brady LabelMark<sup>TM</sup> 5
- Samolaminovací etikety na kabely (M-18-427)
- Etikety na porty, čelní desku a obecné značení (MC-375-422)
- Obecné identifikační etikety (MC-1500-595-WT-BK)



### Aplikační souprava pro elektroinstalace

Tato souprava obsahuje různé materiály k značení vodičů a kabelů.

**BMP51:** Objednávací kód 710930 (EU) • **BMP53:** Objednávací kód 710939 (EU) zahrnuje:

- Tiskárnu BMP<sup>TM</sup>51 či BMP<sup>TM</sup>53, pevným pouzdem, USB kabel, s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií
- Příslušenství magnet
- Software Brady LabelMark<sup>TM</sup> 5
- Etikety k označení vodičů a kabelů (M-132-499)
- Samolaminovací etikety na kabely (M-115-427)
- Obecné identifikační etikety (MC-1500-595-WT-BK)



### Aplikační sada ke značení v laboratořích

Poslouží ke správnému označování a evidenci vzorků v laboratoři.

**BMP51:** Objednávací kód 710932 (EU) • **BMP53:** Objednávací kód 710941 (EU) zahrnuje:

- Tiskárnu BMP<sup>TM</sup>51 či BMP<sup>TM</sup>53, pevným pouzdem, USB kabel, s baterií a napájecím zdrojem/nabíječkou baterií
- Software Brady LabelMark<sup>TM</sup> 5
- Etikety na nádoby a zkumavky (M-122-461)
- Etikety na mikrotitrační destičky (M-131-499)
- Obecné identifikační etikety (MC-1500-595-WT-BK)



Informace o materiálech a dalších objednávacích kódech naleznete v našem online katalogu na adrese [www.bradyeurope.com/BMP51](http://www.bradyeurope.com/BMP51)



**BRADY Afrika**  
PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4 881 2524  
Fax +971 4 881 3183

**BRADY Benelux**  
Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele, Belgium  
Tel. +32 (0) 52 45 78 11  
Fax +32 (0) 52 45 78 12

**BRADY Dánsko**  
Svendborgvej 39D  
5260 Odense S  
Tel. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

**BRADY Francie**  
Parc EURO CIT  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48  
Fax +33 (0) 3 20 76 76 06

**BRADY Itálie**  
Via Pitagora 18  
20128 Milano  
Tel. +39 02 26 00 00 22  
Fax +39 02 25 75 351

**BRADY Německo**  
Büchenhöfe 2  
63329 Egelsbach  
Tel. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

**BRADY Maďarsko**  
Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tel. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

**BRADY Middle East E3E**  
PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4 881 2524  
Fax +971 4 881 3183

**BRADY Norsko**  
Lerstadveien 506  
6018 Ålesund  
Tel. +47 70 13 40 00  
Fax +47 70 13 40 01

**Brady Střední a východní Evropa**  
Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava, Slovakia  
Tel. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

**BRADY Španělsko a Portugalsko**  
Calle Aragón 271  
08007 Barcelona, Španělsko  
Tel. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

**BRADY Švédsko**  
Vallgatan 5  
170 67 Solna  
Tel. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

**BRADY Turecko**  
Selvili Sok. No: 3/4  
4.Levent Istanbul 34330  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

**BRADY Velké Británie a Irsko**  
Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Velké Británie  
Tel. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 100

### DALŠÍ Pobočky Společnosti BRADY

Austrálie ..... 612-8717-6300  
Brazílie ..... 55-11-3686-4720  
Kanada ..... 1-800-263-6179  
Čína (Peking) ..... 86-10-6788-7799  
Čína (Šanghaj) ..... 86-21-6886-3666  
Čína (Wuxi) ..... 86-510-528-2222  
Hongkong ..... 852-2359-3149  
Japonsko ..... 81-45-461-3600  
Korea ..... 82-31-451-6600  
Latinská Amerika ..... 1-414-540-5560  
Malajsie ..... 60-4-646-2700  
Mexiko ..... 525-399-6963  
Nový Zéland ..... 61-2-8717-2200  
Filipíny ..... 63-2-658-2077  
Singapur ..... 65-6477-7261  
Tchaj-wan ..... 886-3-327-7788  
Thajsko ..... 66-2-793-9200  
USA ..... 1-800-537-8791

Váš dodavatel