

**Photovoltaik  
PV-STICK+ VPE10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Schneller ist besser. Das gilt auch für die Verkabelung von Solaranlagen. Unsere griffigen Steckverbinder liegen auch bei frostigen Temperaturen gut in der Hand und lassen sich ganz ohne Crimpwerkzeug blitzschnell und einfach installieren.

Sie können auf Crimpkontakte und das entsprechende Werkzeug verzichten und vermeiden Konfektionsfehler. Das spart bis zu 50% Zeit bei der Installation – ohne Einbußen bei der Qualität. Die neuen Photovoltaik-Steckverbinder sind TÜV-zugelassen und entsprechen der DIN EN 50521.

Unsere „PUSH IN“-Technologie ermöglicht sichere Verbindungen mit wenigen Handgriffen: Stecken, drehen, Strom

- PushIn Technologie
- Normkonforme Qualität, nach TÜV DIN EN 50521
- Ergonomisches preisgekröntes Design
- Derzeit schnellster PV-Steckverbinder
- Sicheres Verrasten

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	PV-STICK+ VPE10
Best.-Nr.	<a href="#">1303450000</a>
Ausführung	Photovoltaik, Steckverbinder, PUSH-IN Anschluss
GTIN (EAN)	4050118102468
VPE	10 Stück

**Datenblatt**

**Photovoltaik  
PV-STICK+ VPE10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 15,32 g

**Temperaturen**

Temperaturbereich Montage, min.	10 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-40 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	85 °C	Temperaturbereich Montage, max.	40 °C

**Technische Daten**

Bemessungsspannung	1000 V DC (IEC)	Bemessungsstrom	30 A
Kabeldurchmesser außen, max.	7,5 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	5,5 mm
Kabeltyp	2 Pfg 1 169/08.07	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>	Schutzart	IP 65 in geschlossenem Zustand, IP 2x offen
Verschmutzungsgrad	3 (2 innerhalb des abgedichteten Bereiches)	Zulassungen	TÜV Rheinland (DIN EN 50521:2013)

**Klassifikationen**

eClass 6.2 22-57-02-90

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

# Adressen weltweit

Let's connect.

- AE Vereinigte Arabische Emirate**  
Weidmüller Middle East FZE  
Warehouse Q3-79  
SAIF-Zone  
P.O. BOX 8591  
Sharjah  
Telefonnummer +971 65572723  
Faxnummer +971 65572724  
wme.info@weidmueller.com
- AO Angola**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika
- AR Argentinien**  
CPI SA  
Bauness 2660  
C1431DOF Buenos Aires  
Telefonnummer +54 11 4523 8008  
Faxnummer +54 11 4522 0546  
info@cpi.com.ar  
www.cpi.com.ar
- AT Österreich**  
Weidmüller GmbH  
IZ NOE Süd Straße 2b, Obj M 59  
2355 Wiener Neudorf  
Telefonnummer +43 2236 67080  
Faxnummer +43 2236 6708-899  
office.at@weidmueller.com  
www.weidmueller.com
- AU Australien**  
Weidmüller Pty. Ltd.  
PO BOX 6944  
Huntingwood 2148  
Huntingwood Drive 43  
Huntingwood NSW 2148  
Telefonnummer +61 2 9671 9999  
Faxnummer +61 2 9671 9911  
info@weidmuller.com.au  
www.weidmuller.com.au
- AZ Aserbaidtschan**  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface  
Demirchi Tower, 4th floor  
37, Khojali ave.  
AZ 1025 Baku  
Telefonnummer +994 12 488 80 36  
Faxnummer +994 12 488 80 37  
rashad.mahmudov@weidmueller.com
- BA Bosnien und Herzegowina**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Serbien  
oder  
BIG electric d.o.o  
Mladena Stojanovića 117A  
78000 Banja Luka  
Telefonnummer +387 51926277  
Faxnummer +387 51926277  
bigelectric@blic.net  
www.bigelectric.ba
- BE Belgien**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Mechelsesteenweg 519 bus  
6 an 7  
1930 Nossegem  
Telefonnummer +32 2 752 40 70  
Faxnummer +32 2 751 36 06  
info@weidmueller.be  
www.weidmueller.be
- BG Bulgarien**  
Weid-Bul EOOD  
Bul. "Kliment Ohridski" 13  
1756 Sofia  
Telefonnummer +359 2 963 2560  
Faxnummer +359 2 963 1098  
sofia@weidbul.com  
www.weidbul.com
- BH Bahrain**  
Khayber Trading Company  
P.O Box 1976  
Manama  
Telefonnummer +973 720747  
Faxnummer +973 720331  
khayber@batelco.com.bh
- BR Brasilien**  
Weidmüller Conexel do Brasil  
Conexões Elétricas Ltda.  
Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha  
Diadema, São Paulo  
09950-370  
Telefonnummer +55 (11) 4366-9600  
Faxnummer +55 (11) 4362-1677  
vendas@weidmueller.com.br  
www.weidmueller.com.br
- BW Botswana**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika
- BY Weißrussland**  
TECHNIKON Ltd.  
Lomnického 5/1705  
Nezavisimosti pr. 177-9  
220125 Minsk  
Telefonnummer +375 17 393-11-77  
Faxnummer +375 17 3930080  
wm@technikon.by
- CA Kanada**  
W Interconnections Canada Inc.  
10 Spy Court  
Markham Ontario L3R 5H6  
Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9836  
Faxnummer +1 (905) 475-2798  
support@weidmuller.ca  
www.weidmuller.ca
- CG Kongo**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika
- CH Schweiz**  
Weidmüller Schweiz AG  
Rundbuckstraße 2  
8212 Neuhausen am Rheinfall SH  
Telefonnummer +41 52 674 07 07  
Faxnummer +41 52 674 07 08  
info@weidmueller.ch  
www.weidmueller.ch
- CL Chile**  
ATS - INTECH  
Maria Luisa Santander 0475  
Santiago  
Providencia 7500859  
Telefonnummer +56 2 341 1271  
Faxnummer +56 2 341 1275  
felipe@atsintech.com  
www.atsintech.com  
CPI CHILE LTDA  
Av. Presidente Frei Montalva  
6001, 47 complejo el cortijo  
Santiago - Conchalí  
Telefonnummer +562 963 8440  
Faxnummer +562 963 8440  
cpi@cpichile.cl  
www.cpichile.cl
- CN China**  
Weidmüller Interface  
(Shanghai) Co. Ltd.  
100 Yutong Road  
25 F, BM Intercontinental  
Business Center  
200070 Shanghai  
Telefonnummer +86 21-22195008  
Faxnummer +86 21-22195009  
customer.hotline@weidmueller.com.cn  
www.weidmueller.com.cn
- CO Kolumbien**  
Automatización Avanzada S. A.  
Carrera 97 No., 24 c - 23  
Bodega 4  
110911 Bogotá-D.C.  
Telefonnummer +57 (1) 547-8510  
Faxnummer +57 (1) 422-3044  
comercial@automatizacionavanzada.com  
www.automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**  
ELVATRON S. A.  
la Uruca 400 Norte Banco  
Costa Rica  
San Jose Costa Rica  
Telefonnummer +506 2961-060  
Faxnummer +506 5200-609  
dirk.haase@elvatron.com  
www.elvatron.com
- CZ Tschechische Republik**  
Weidmüller s.r.o.  
Lomnického 5/1705  
140 00 Praha 4  
Telefonnummer +420 244 001 400  
Faxnummer +420 244 001 499  
office@weidmueller.cz  
www.weidmueller.cz
- DE Deutschland**  
Weidmüller GmbH & Co. KG  
Ohmstraße 9  
32758 Detmold  
Postfach 30 54  
32720 Detmold  
Telefonnummer +49 5231 1428-0  
Faxnummer +49 5231 14-292083  
weidmuller@weidmueller.de  
www.weidmueller.de
- DK Dänemark**  
Weidmüller Danmark  
Vallensbækvej 18A  
2605 Brøndby  
Telefonnummer +45 27747800  
kundeservice@weidmuller.dk  
www.weidmuller.dk
- DZ Algerien**  
SARL INTER ELECTRIC  
1a Angles des Rues Okba Ibn Nafaa et Hassi Beida  
2300 Annaba  
Telefonnummer  
Faxnummer  
contact@inter-electric.com
- EC Ecuador**  
Elsystec S. A., Electricidad  
Sistemas y Tecnología  
Vasco de Contreras N35-251  
y Manosca  
Quito - Pichincha  
Telefonnummer +593 22456510  
Faxnummer +593 22456755  
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estland**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Lettland  
oder  
Soots Interface OÜ  
Pärnu mnt 142  
11317 Tallinn  
Telefonnummer +372 609 6933  
Faxnummer  
info@sootsinterface.ee  
www.sootsinterface.ee
- EG Ägypten**  
Standard Electric (OMEGA)  
1, Abdelhamid Badawy Street  
Heliopolis  
Cairo  
Telefonnummer +202 21805600  
stelec@rite.com
- ES Spanien**  
Weidmüller, S. A.  
Narcís Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste  
8960 Sant Just Desvern - Barcelona  
Telefonnummer +34 934 803 386  
Faxnummer +34 933 718 055  
weidmuller@weidmuller.es  
www.weidmuller.es
- FI Finnland**  
Weidmüller Suomi,  
Weidmüller Aktiebolagetin  
sivuliike  
Koy Plaza Vivace  
Äyrtie 8C  
FI 15100 Vantaa  
Telefonnummer +358 20 7351300  
Faxnummer +358 800 114 667  
asiakaspalvelu@weidmuller.fi  
www.weidmuller.fi
- FR Frankreich**  
Weidmüller E. U. R. L.  
12, Chaussée Jules César  
BP 263 Osny  
95523 Cergy-Pontoise Cedex  
Telefonnummer +33 1 34 24 55 00  
Faxnummer +33 1 34 24 55 01  
mail@weidmuller.fr
- GB Großbritannien**  
Weidmüller Ltd.  
Klippon House  
Centurion Court Office Park,  
Meridian East, Meridian  
Business Park  
Leicester  
LE19 1TP  
Telefonnummer +44 116 282 3470  
Faxnummer +44 116 289 3582  
marketing@weidmuller.co.uk  
www.weidmuller.co.uk
- GE Georgien**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidtschan.
- GH Ghana**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Südafrika.
- GR Griechenland**  
G.A. Solutions  
Ippokratous 11 Metamorfosi  
144 52 Athen  
Telefonnummer +30 210 2823233  
Faxnummer +30 210 2823233  
info@weidmuller.gr  
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**  
Prestelectro, Prestegard  
Electro, S.A.  
Avenida Petapa 44-22,  
Zona 12  
Guatemala City  
Telefonnummer +502 2442-3346  
Faxnummer +502 2476-8945  
ventas@preselectro.com
- HK Hong Kong**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Unit 1617, Metropolis Tower  
No. 10 Metropolis Drive,  
Hung Hom, Kowloon  
Telefonnummer +852 3154 8088  
Faxnummer +852 31548099  
Info-hk@weidmueller.com.hk
- HR Kroatien**  
ElektroPARTNER d.o.o.  
Slavonska avenija 24/6  
HR-10000 Zagreb  
Telefonnummer +385 (1) 6184 793  
Faxnummer +385 (1) 6184 795  
elektropartner@zg.t-com.hr  
www.elektropartner.hr
- HU Ungarn**  
Weidmüller Kereskedelmi Kft.  
Budapest  
Gubacsi út 6.  
1097  
Telefonnummer +36 1 382 7700  
Faxnummer +36 1 382 7701  
info@weidmueller.hu  
www.weidmueller.hu
- ID Indonesien**  
PT. Nego Electrindo  
Ruko Mega Grosir Cempaka  
Mas Blok I No. 20 – 22  
Jakarta 10640  
Telefonnummer +62 21 42882255  
Faxnummer +62 21 42882266  
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Irland**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Ltd.  
Großbritannien
- IL Israel**  
A. U. Shay Ltd.  
23/25, Embar Street  
49222 Petach-Tikva  
P.O. Box 1 00 49  
49222 Petach-Tikva  
Telefonnummer +972 3-923-3601  
Faxnummer +972 3-923-4601  
shay@uriel-shay.com  
www.uriel-shay.com  
ATEKA Ltd.  
4, Ha Tavor lane Industrial  
area Segula  
49691 Petach-Tikva  
P.O. Box 4710  
Petach-Tikva  
Telefonnummer +972 73-200-1311  
Faxnummer +972 3-924 4245  
marketing@ateka.co.il  
www.ateka.co.il
- IN Indien**  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Electronics India  
Pvt. Ltd.  
12th Lane North Avenue, Opp  
Joggers Park,  
Kalyani Nagar, Pune  
411 006  
Telefonnummer +91 20-41290090  
wmi@weidmueller.in  
www.weidmueller.com
- IS Island**  
Samey Automation Center  
Lyngas 13  
210 Garoabaer  
Telefonnummer +354 510 5200  
Faxnummer +354 5 10 5201  
Samey@samey.is  
www.samey.is
- IT Italien**  
Weidmüller S. r.l.  
Via Albert Einstein 4  
20092 Cinisello  
Balsamo Milano  
Telefonnummer +39 02 660681  
Faxnummer +39 02 6124945  
weidmuller@weidmueller.it  
www.weidmueller.it
- JM Jamaika**  
Bitte kontaktieren Sie  
W Interconnections Inc.  
USA
- JO Jordanien**  
Trans Jordan for Electro  
PO Box 33 06 07  
Amman  
Telefonnummer +962 6 533 2020  
Faxnummer +962 6 533 5800  
transjordan@batelco.jo



Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter: [www.weidmueller.com/countries](http://www.weidmueller.com/countries)

Vertriebsgesellschaft   
 Auslandsvertretung   
 ohne Auslandsvertretung 

Let's connect.

- JP Japan**  
Nihon Weidmüller Co. Ltd.  
Sphere Tower Tennoz 2-2-8  
Higashi-Shinagawa,  
Shinagawa-ku  
Tokyo  
140-0002  
Telefonnummer +81 3 6711  
5300  
Faxnummer +81 3 6711  
5333  
weidmullerjapan@weidmuller.  
co.jp  
www.weidmuller.co.jp
- KE Kenia**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Südafrika.
- KG Kirgisistan**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidschan.
- KR Korea**  
Weidmüller Korea Co. Ltd.  
9th floor  
429, Teheran-ro, Gangnam-Gu  
Seoul 135-721  
Telefonnummer +82 2-516-  
0003  
Faxnummer +82 2-516-0090  
info@weidmuller.co.kr  
www.weidmuller.co.kr
- KW Kuwait**  
Kana Controls General Trading  
& Contracting Co. W. L. L.  
Al Rai Industrial Area, Plot  
28-30, St. 31  
13016 Safat  
B.P. 25593  
Telefonnummer +965  
4741373  
Faxnummer +965 4741537  
info@kanacontrols.com
- KZ Kasachstan**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Group  
Russland
- LB Libanon**  
Progress Engineering &  
Trading Enterprises  
Al Nahr Street  
Beirut 11-1111  
Telefonnummer +961 1  
444 684  
Faxnummer +961 1 561 880  
progress@inco.com.lb
- LT Litauen**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Lettland  
  
oder  
ELEKTROS IRANGA  
Tinklu g. 29 a  
LT-5319 Panevezys  
Telefonnummer +370 (45)  
582 828  
Faxnummer  
info@eliranga.lt
- LU Luxemburg**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Benelux B. V.  
Niederlande
- LV Lettland**  
SIA Abi4  
Daugavgrivas 31b  
Riga, LV-1007  
Telefonnummer +371 674  
70999  
Faxnummer +371 674  
24562  
abi\_4@tvnet.lv  
  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Udens str. 12-118  
Riga, LV-1007  
Telefonnummer +371  
29254766  
Faxnummer +371 674  
65637  
lgonis.rudaks@weidmueller.  
com  
www.weidmueller.com
- MA Marokko**  
Sofimed  
137, Bd Moulay Ismail Roches  
Noires  
20290 Casablanca  
Telefonnummer  
Faxnummer  
contact@sofimedmaroc.com
- MD Moldawien**  
BERHORD A & D srl  
79/1, str. Milescu Spartaru  
MD-2075 Chisinau  
Moldova  
Telefonnummer +373 (22)  
815002  
Faxnummer +373 (22)  
815007  
atuleanu@berhord.com  
www.ad.berhord.com
- ME Montenegro**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbien.
- MG Madagaskar**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika
- MK Mazedonien**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbien  
  
oder  
ELEKTRO - SMK doool  
UL. III Makedonska brigada  
b.b.  
1000 Skopje  
Telefonnummer +389  
22460295  
Faxnummer  
Elektro-smk@telelab.net.mk
- MN Mongolei**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidschan.
- MT Malta**  
E. S. S., Electrical Supplies &  
Services Ltd.  
San Gwakklin Road  
Mrieheil  
  
Telefonnummer +356  
21255777  
Faxnummer +356 21255999  
robert.agius@ess.com.mt
- MU Mauritius**  
Mubelo Electrical Ltd.  
Office 26, Gateway building,  
St Jean Road  
Quatre Bornes  
Mauritius  
Telefonnummer +230  
4670989  
Faxnummer +230 4654051  
richard.mubelo@orange.mu
- MW Malawi**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Südafrika.
- MX Mexiko**  
W Interconnections S. A.  
DE C. V.  
Blvd. Hermanos Serdán 698,  
Col. San Rafael Oriente  
72029 Puebla  
Telefonnummer +52 (222)  
268 6227  
Faxnummer +52 (222) 286  
6242  
clientes@weidmuller.com.mx
- MY Malaysia**  
Connect Plus Technology  
Sdn Bhd  
No. 43, Jalan PJS 11/22,  
Bandar Sunway  
46150 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan  
Telefonnummer +60 3 5633  
7363  
Faxnummer +60 3 5633  
6562  
paul@cpotech.com.my  
www.cpotech.com.my
- MZ Mosambik**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika
- NA Namibia**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika
- NG Nigeria**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Südafrika
- NL Niederlande**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Franciscusweg 221  
1216 SE Hilversum  
Postfach 1505  
1200 BM Hilversum  
Telefonnummer +31 35 626  
12 61  
Faxnummer +31 35 623  
20 44  
info@weidmuller.nl  
www.weidmuller.nl
- NO Norwegen**  
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS  
Billingstadsletta 97  
1396 Billingstad  
PO Box 160  
1378 Nesbru  
Telefonnummer +47 66 98  
33 50  
Faxnummer +47 66 98 09 55  
firmapost@jfknudtzen.no  
www.jfknudtzen.no
- NZ Neuseeland**  
Cuthbert S. Steward Ltd.  
27 Te Puni Street  
Petone  
PO Box 38496  
Wellington Mail Centre 5054  
Telefonnummer (04) 568  
6156  
Faxnummer (09) 489 1752  
csl@cuthbertsteward.co.nz  
  
Cuthbert S. Steward Ltd  
4 Fred Thomas Drive  
Aon Building, Ground Floor,  
South Entry  
Takapuna  
PO Box 100 338  
North Shore City 745  
Telefonnummer (09) 489  
1751  
Faxnummer (04) 568 6056  
cslak@cuthbertsteward.co.nz
- OM Oman**  
DAN INTERNATIONAL LLC.  
Ghala St. 111  
BP 2901  
Seeb  
Telefonnummer +968  
5036 77  
Faxnummer +968 5037 55  
yedu@danintl.com
- PE Peru**  
PERU IMPEXINCA S.A.C.  
Calle Ortiz de Zavallos No.  
105, Urb. San Antonio  
18  
Lima, Miraflores  
Telefonnummer +51 1 447  
5608  
info@impexinca.pe  
www.impexinca.pe  
  
J & W CIA, S. A.  
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.  
Ind. Grimanesa  
01  
Callao  
Telefonnummer +51 1 572  
2539  
Faxnummer +51 1 572 0152  
contacto@jwcia.com  
www.jwcia.com
- PH Philippinen**  
Enclosure Systems Specialists  
Inc.  
2276 Don Chino Roces  
Avenue Extension  
Room 103/105 Narra Building  
1231 Makati City  
Telefonnummer +63 2 813  
8580  
Faxnummer +63 2 813 8596  
sales\_encsys@pltdtds.net  
www.enclosuresystemsph.  
com
- PK Pakistan**  
Automation Controls (Pak)  
Apartment No. 33 C III,  
Chenab Block, Allama Iqbal  
Town  
Lahore  
Telefonnummer +92 42  
37809948  
Faxnummer +92 42  
37809950  
nadeem@acpak.com.pk  
www.acpak.com.pk
- PL Polen**  
Weidmüller Sp. z o. o.  
ul. Ogrodowa 58  
00-876 Warszawa  
Telefonnummer +48 22 510  
09 40  
Faxnummer +48 22 510  
09 41  
biuro@weidmuller.com.pl  
www.weidmuller.pl
- PR Puerto Rico**  
Bitte kontaktieren Sie  
W Interconnections Inc.  
USA
- PT Portugal**  
Weidmüller Sistemas de  
Interface S. A.  
Estrada Outeiro Polima, Lote  
B - Esc. 2  
São Domingos de Rana  
2785-515 Abóboda  
Telefonnummer +351 214  
459 191  
Faxnummer +351 214  
455 871  
weidmuller@weidmuller.pt  
www.weidmuller.pt
- PY Paraguay**  
Bitte kontaktieren Sie  
CPI SA  
Argentinien
- QA Katar**  
Doha Motors  
PO Box 145  
  
Telefonnummer +974  
4651441  
Faxnummer +974 4654579  
dmtctech@qatar.net.qa  
http://www.dohamotorsgroup.  
com/td.html  
  
Petroleum Technology Co.  
W.L.L.  
PO Box 16069  
5th Floor Toyota tower  
Telefonnummer +974  
444 19603  
Faxnummer +974 444 19604  
petrotec@qatar.net.qa  
www.petrotec.com.qa
- RO Rumänien**  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ionescu Crum Street, No.  
1, 1st Tower, 1st Floor,  
Office 4  
500446 Brasov - Brasov  
Business Park  
Telefonnummer +40 (268)  
446 222  
Faxnummer +40 (262)  
205 410  
claudiu.totea@weidmueller.  
com  
www.weidmueller.com
- RS Serbien**  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ustanička 189, III sprat  
lokal 7a  
11050 Beograd  
Telefonnummer +381  
112885274  
Faxnummer +381  
112885274  
zoran.rabrenovic@  
weidmueller.com  
  
TeLa Elektrik d.o.o.  
Ul. Dr Drage Ljočić 6  
Beograd  
Telefonnummer +381 11  
2772 415  
Faxnummer +381 11 2772  
850  
office@tela.rs  
www.tela.rs
- RU Russland**  
Weidmüller Group  
7/10 Khlebozavodskiy  
Passage,  
Moskau  
115230  
Telefonnummer +7 495 280  
72 71  
Faxnummer +7 495 280  
72 71  
Info@weidmueller.ru  
www.weidmueller.ru
- SA Saudi-Arabien**  
Al Abdulkarim Holding Co.  
P.O. Box 4  
Dammam 31411  
Telefonnummer +966 3  
8337110  
Faxnummer +966 3  
8829547  
E-Mail salehsk@akh.com.sa  
www.weidmueller.ae  
  
Saudi Electric Supply  
Company (SESCO)  
P.O. Box 32 98  
Al Khobar 31952  
Telefonnummer +966 3  
8829546 Ext. 3030  
Faxnummer  
E-Mail Safdar.Malik@sescog-  
ex.com  
www.sesco-gex.com
- SE Schweden**  
Weidmüller AB  
Axel Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Telefonnummer +46 77-143  
00 44  
Faxnummer +46 40-37 48 60  
info@weidmuller.se  
www.weidmuller.se
- SG Singapur**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Telefonnummer +65 6841  
5311  
Faxnummer +65 6841 5377  
info@weidmuller.com.sg  
www.weidmuller.com.sg
- SI Slowenien**  
Elektrospoji d. o. o.  
Stegne 27  
SI- 1000 Ljubljana  
Osrednjeslovenska  
Telefonnummer +386 1 511  
3810  
Faxnummer +386 1 511  
1604  
info@elektrospoji.si  
www.elektrospoji.si
- SK Slowakei**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárnská 1  
831 04 Bratislava  
Telefonnummer +421 2/4920  
0113  
Faxnummer +421 2/4920  
0119  
bratislava@elektris.sk

# Adressen weltweit

Let's connect.

**SV El Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Telefonnummer +503 2271  
1690  
Faxnummer +503 2221  
3851  
prestegard@navegante.com.sv

**SY Syrien**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller Middle East FZE  
Vereinigte Arabische Emirate

**SZ Swasiland**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**TH Thailand**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet  
Dingaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-  
dindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok  
10400  
Telefonnummer +66 2 248  
2896  
Faxnummer +662 105 6301  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th  
Repräsentanz Büro  
Weidmüller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak  
10500  
Telefonnummer +66 2 105  
6300  
Faxnummer +66 2 642 9220  
info@weidmuller.com.sg

**TJ Tadschikistan**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidschan.

**TM Turkmenistan**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidschan.

**TN Tunesien**  
Bitte kontaktieren Sie  
Weidmüller E. U. R. L.  
Frankreich

**TR Türkei**  
Weidmüller Elektronik Ticaret  
Ltd. Sirketi  
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik  
Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Telefonnummer +90 (216) 537  
10 70  
Faxnummer +90 (216) 537  
10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr

**TW Taiwan**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited  
No. 3, Lane 89, ChungYang  
N. Rd  
24148 SanChuang City,  
Taipei  
Telefonnummer +886 921  
949 751  
roy.lin@weidmueller.com.hk

**TZ Tansania**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Südafrika.

**UA Ukraine**  
LLC WM UKRAINE  
Levanevskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Telefonnummer +38 044  
490 32 48  
Faxnummer  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z. office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Telefonnummer (Mobil) +38  
050 440 25 24  
info.ua@weidmueller.com

**US USA**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Telefonnummer +1 (804) 794-2877  
Faxnummer +1 (804) 379-  
2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com

**UY Uruguay**  
REWUO Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001Esq  
Rocafuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Telefonnummer +598 2604  
8439  
Faxnummer +598 2604  
8439  
rewo@revouruguay.com.uy

**UZ Usbekistan**  
Bitte kontaktieren Sie  
unser Representative Office  
Weidmüller Interface  
Aserbaidschan.

**VE Venezuela**  
Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el  
Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Telefonnummer +58  
2 122352748  
Faxnummer +58  
2 122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com

**VN Vietnam**  
ALUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh  
District  
Hanoi City  
Telefonnummer +84 4  
37628601  
Faxnummer +84 4  
62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Telefonnummer +848 3520  
7717  
Faxnummer +848 3520  
7604  
info@weidmuller.com.sg

**ZA Südafrika**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Telefonnummer +27 (11)  
4521930  
Faxnummer  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
210 Amarand  
Avenue, Pegasus Building  
181 Pretoria, waterkloof Glen  
ext 2 -  
Telefonnummer +27 12 003  
2906  
Faxnummer +27 (11)  
4526455  
Jacques.Vosloo@weidmueller.  
com  
www.weidmueller.com

**ZM Sambia**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika

**ZW Simbabwe**  
Bitte kontaktieren Sie  
Phambili Interface  
Südafrika