



## Sistema di chiusura per valvole a sfera Perma-mount™

Questi dispositivi di lockout predispongono le valvole critiche per un lockout corretto. I dispositivi di lockout installati a posteriori restano permanentemente nel punto in cui servono.

- Ovvia alla necessità di dover scegliere e portare i dispositivi corretti per ogni operazione di lockout
- Blocca in totale sicurezza la maniglia nella posizione di chiusura completa a 90°
- Due dimensioni coprono l'intera gamma di diametri delle valvole a sfera (da 1 a 10 cm)
- Progettata per resistere a un'ampia gamma di condizioni ambientali



Codice	Descrizione	Materiale	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Quantità
121541	Dispositivo di lockout per valvole a sfera Perma-mount™, grande	Metallo	92,20	162,80	1
121540	Dispositivo di lockout per valvole a sfera Perma-mount™, piccolo	Metallo	55,90	108,20	1

Consultare la scheda tecnica LOTO-74 su [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



## Sistema di chiusura per valvole a sfera

Dispositivo versatile e facile da usare. Le due metà del dispositivo racchiudono la leva per evitare che la valvola sia accidentalmente azionata.

- La versione piccola blocca valvole in posizione di apertura e chiusura per tubi con un diametro di 14,50 - 52,50 mm
- La versione grande blocca valvole in posizione di chiusura per tubi con un diametro di 50 - 200 mm
- Versatile e facile da usare
- Realizzato in polipropilene ultrasensibile
- Temperatura di utilizzo da -20 °C a 80 °C

Codice	Colore	Diametro tubo (mm)	Massimo spessore (diametro) arco (mm)	Diametro min. dell'arco (mm)	Quantità
<b>Piccolo</b>					
800110*	● Rosso	14,50 - 52,50	7,24	38,00	1
805847	● Blu	14,50 - 52,50	7,24	38,00	1
805848	● Verde	14,50 - 52,50	7,24	38,00	1
805849	● Giallo	14,50 - 52,50	7,24	38,00	1
<b>Grande</b>					
800111	● Rosso	50,00 - 200,00	7,24	38,00	1
805850	● Blu	50,00 - 200,00	7,24	38,00	1
805851	● Verde	50,00 - 200,00	7,24	38,00	1
805852	● Giallo	50,00 - 200,00	7,24	38,00	1



Consultare la scheda tecnica LOTO-22 su [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

\*Questo prodotto è conforme alla direttiva ATEX.



## Sistema di chiusura Brady per valvole a sfera

I sistemi di chiusura Brady per valvole a sfera sono lo strumento ideale per bloccare le valvole a sfera angolate a 90° in posizione di chiusura.

- Adatto a pressoché tutte le leve fino a 76 mm
- Disponibile in 2 dimensioni
- Temperatura di utilizzo da -30 °C a 120 °C

Consultare la scheda tecnica LOTO-23 su [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

Codice	Descrizione	Materiale	Max spessore maniglia (mm)	Max larghezza leva (mm)	Dimensione leva (mm)	Massimo spessore (diametro) arco (mm)	Diametro min. dell'arco (mm)	Numero fori	Quantità
065666*	Sistema di chiusura piccolo Brady per valvole a sfera	Nylon	7,62	30,48	6 - 25	7,00	25,00	8	1
065692	Sistema di chiusura piccolo Brady per valvole a sfera	Acciaio	6,92	30,48	6 - 25	9,53	19,00	6	1
065669	Sistema di chiusura grande Brady per valvole a sfera	Acciaio	12,70	53,34	32 - 76	7,00	19,00	15	1
065693	Sistema di chiusura grande Brady per valvole a sfera	Acciaio	12,70	48,26	32 - 76	9,53	19,00	7	1

\*Questo prodotto è conforme alla direttiva ATEX.



## Sistema di chiusura per valvole a sfera non conduttivo

Dispositivo di sicurezza intuitivo e facile da applicare.

- Blocca le valvole a sfera a 90° in posizione di chiusura
- Realizzato in robusta plastica polipropilene, resistente alla fessurazione, all'abrasione e alle sostanze chimiche
- Resistente a temperature estreme da -46 °C a 183 °C

Codice	Descrizione	Colore	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Dimensione leva (mm)	Massimo spessore (diametro) arco (mm)	Diametro min. dell'arco (mm)	Quantità
225340	Sistema di chiusura per valvole a sfera non conduttivo	Rosso	125,00	95,00	190 - 250	7,00	20,00	1