

# Localizzatore di cavi 2042



Ricevitore

Trasmittitore

## Fluke 2042



### Accessori inclusi

TL27 Set di puntali (2)  
 TP74 Set di sonde tipo a molla  
 AC285 Set di pinzette a cocodrillo  
 Borsa rigida

### Informazioni per l'ordine

Fluke 2042 Localizzatore di cavi  
 (trasmettitore + ricevitore)  
 Fluke 2042T Trasmettitore per  
 localizzatore di cavi

Non disponibili in tutti i paesi  
 europei

## La soluzione multiuso per la localizzazione dei cavi

Fluke 2042 è un localizzatore di cavi professionale per uso generico. È ideale per individuare i cavi murati e interrati, interruttori automatici e fusibili nei circuiti terminali, interruzioni e cortocircuiti nei cavi e negli impianti di riscaldamento a pavimento.

È anche possibile utilizzarlo per individuare tubazioni metalliche per impianti idrici e termici. Lo strumento è dotato di un kit che comprende un trasmettitore e un ricevitore in un'apposita custodia per il trasporto. Il ricevitore è inoltre dotato di torcia incorporata per lavorare in ambienti scarsamente illuminati.

- Per tutte le applicazioni (cavi attivi e non) senza strumenti supplementari
- Il set comprende un trasmettitore e un ricevitore
- L'invio di un segnale con codifica digitale affidabile garantisce la chiara identificazione del mittente

- Trasmettitore con display LC per il livello e il codice di trasmissione e per l'indicazione della tensione esterna
- Ricevitore con un display LC retroilluminato per il livello e il codice del segnale in ricezione e per l'indicazione della presenza di tensione
- Regolazione automatica o manuale della sensibilità del segnale in ricezione
- Segnale acustico in ricezione selezionabile
- Spegnimento automatico
- Funzione di torcia elettrica supplementare per l'uso in condizioni di scarsa illuminazione
- Trasmettitori aggiuntivi sono disponibili per distinguere più segnali.

## Specifiche

	Trasmittitore	Ricevitore
Gamma di misura della tensione	12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V	
Gamma di frequenza	0...60 Hz	
Segnale in uscita	125 kHz	
Tensione	Up to 400 V AC/DC	
Individuazione della posizione del cavo in profondità		0...2,5 m per cavi nelle pareti o nel sottosuolo
Rilevamento della tensione principale		0...0,4 m

**Batteria trasmettitore:** 6 batterie da 1,5 V

**Batterie trasmettitore:** 1 da 9 V

**Dimensioni trasmettitore (A x L x P):**

190 mm x 85 mm x 50 mm

**Dimensioni ricevitore (A x L x P):**

250 mm x 65 mm x 45 mm

**Peso localizzatore:** 0,45 kg

**Peso ricevitore:** 0,36 kg

**Garanzia di due anni**


## Fluke 2042 Applicazioni



Posizione di fusibili e interruttori e assegnazione ai circuiti



Individuazione dei cavi sotterranei (profondità max 2,5 m)



Localizzazione esatta delle interruzioni dei cavi mediante un trasmettitore aggiuntivo

## Accessori consigliati



Fluke 2042T