

FLUKE®



Il nuovo  
**Multimetro termico**  
**Fluke 279 FC**

Il **PRIMO multimetro termico** del settore!

- Multimetro completo con termocamera integrata.
- Strumento 2-in-1 progettato per migliorare la produttività. Fare di più in meno tempo.
- Resistente e affidabile

**Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Fluke di zona.**



## **iFlex® amplia le capacità di misura!**

### **Specifiche tecniche**

- Tensione CA/CC: 1000 V
- Corrente CA: 2500 A CA (con pinza amperometrica flessibile iFlex®)
- Resistenza: 50 MΩ
- Frequenza: 100 kHz
- Capacità: 9999 μF
- Continuità, test diodi, min/max, funzione display Hold
- Risoluzione: 80 x 60
- Intervallo di temperatura termocamera: da -10 C a 200 °C
- Schermo LCD a colori da 3,5"/8.89 cm
- Certificazioni CSA, FCC, CE
- Categoria di misura CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Garanzia standard di 3 anni

**Cambia il modo in cui guardi i multimetri digitali.**

**Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Fluke di zona.**