


- Load rating up to 65kg
- 75% extension slide
- 9.5mm slide thickness
- Front disconnect
- Lock-out
- Optional enclosure mounting brackets



- Nośność do 65 kg
- Wysuw 100 %
- Grubość prowadnicy 9,5 mm
- Funkcja rozłączania frontu
- Blokada w położeniu otwartym
- Opcjonalne kątowniki do montażu w szafie elektrycznej

- Nosnost až 65 kg
- Výsuv 100 %
- Tloušťka výsuvu 9,5 mm
- Přední odpojení
- Zajištění ve vysunuté poloze
- Volitelné montážní úhelníky pro elektroškríně



0204	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ0204-0012	305	201.5	-	215.9	254.0	-	136.5	247.6	260.3	0.63	65
DZ0204-0014	356	252.5	-	266.7	304.8	-	187.3	298.4	311.1	0.73	65
DZ0204-0016	406	303.0	-	317.5	355.6	-	238.1	349.2	361.9	0.84	60
DZ0204-0018	457	329.0	203.2	342.9	406.4	200.0	288.9	400.0	412.7	0.93	55
DZ0204-0020	508	379.5	228.6	393.7	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	1.04	50
DZ0204-0022	559	405.0	254.0	419.1	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	1.14	40
DZ0204-0024	610	430.5	279.4	444.5	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	1.26	35
DZ0204-0026	660	481.5	304.8	495.3	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	1.35	30
DZ0204-0028	711	506.5	330.2	520.7	660.4	327.0	542.9	654.0	666.7	1.48	30

#### Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For enclosure mounting brackets refer to page 155
- For cable carriers refer to page 153
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

#### Uwagi:

- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4
- Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Kątowniki do montażu szaf elektrycznych patrz strona 155
- Prowadniki przewodów patrz strona 153
- Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu
- Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

#### Poznámky:

- Doporučení k uchycení: Šroub M4
- Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Úhelníky pro montáž elektroškríně – viz strana 155
- Držáky kabelů – viz strana 153
- Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu
- Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech