

Inserti per viti TORX®



EAN/SE:	4013288030320	Dimensione:	25x7x7 mm
Parte No.:	05066485001	Peso:	5 g
Articolo no.:	867/1 TORX®	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Per viti a TORX® interno
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera - Serie 1)
- Adatto per Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Evita la rottura precoce della punta

Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX®. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_per_avvitatori_inseriti_inseriti_per_viti_torx_867_1_torx.html

Wera - 867/1 TORX®
05066485001 - 4013288030320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de





Inserti per viti TORX®

Inserti tenaci duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		 mm	 inch	 mm
05135140001	TX 1	25	1	1.5
05135141001	TX 2	25	1	1.5
05135142001	TX 3	25	1	2.0
05135143001	TX 4	25	1	2.0
05066492001	TX 5	25	1	3.0
05066493001	TX 6	25	1	3.0
05066494001	TX 7	25	1	3.0
05066495001	TX 8	25	1	3.0
05066496001	TX 9	25	1	3.0
05066485001	TX 10	25	1	4.0
05066486001	TX 15	25	1	4.0
05066487001	TX 20	25	1	5.0
05066488001	TX 25	25	1	5.0
05066489001	TX 27	25	1	6.0
05066490001	TX 30	25	1	6.0
05066491001	TX 40	25	1	-
05066325001	TX 45	35	1 3/8	8.0
05066330001	TX 50	35	1 3/8	9.0
05066335001	TX 55	35	1 3/8	12.0

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_per_avvitatori_inseriti_inseriti_per_viti_torx_867_1_torx.html

Wera - 867/1 TORX®
05066485001 - 4013288030320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de