

Click-Torque Chiave dinamometrica A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



EAN/SE:	4013288193186	Dimensione:	320x50x50 mm
Parte No.:	05075605001	Peso:	517 g
Articolo no.:	Click-Torque A 6	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Con attacco esagonale 1/4", cricchetto reversibile, 45 denti
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Campo di misura: 2.5-25 Nm; Precisione +/- 4% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio destrorso

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e con cricchetto reversibile a 45 denti.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Chiave dinamometrica A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque

Click-Torque A 6

Precisa



Click-Torque A 6



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto e alla robusta esecuzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi, nei quali è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica portabussola).



Con attacco esagonale 1/4".



La precisione è $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicura

Impostazione facile

Meccanismo di scatto


Per serraggio destrorso



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo sonoro e sensitivo.



Le chiavi dinamometriche reversibili Click-Torque sono adatte per il serraggio destrorso.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Click-Torque Chiave dinamometrica A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm, 1/4"

x 2.5-25 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	1.0	2.5-25	1-18	290	121	42	25	11.5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1	7/16"

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c

Wera - Click-Torque A 6

05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de