



<b>EAN/SE:</b>	4013288194855	<b>Dimensione:</b>	155x100x35 mm
<b>Parte No.:</b>	05135973001	<b>Peso:</b>	199 g
<b>Articolo no.:</b>	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030



- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di  $< 10^9$  Ohm
- Porta-inseri Kraftform Micro ESD
- Porta-inseri con protezione antirotolamento, cappuccio girevole e pinza a cambio rapido
- Porta-inseri manuale con codolo da 4mm Halfmoon o HIOS
- Nel pratico astuccio pieghevole

Kit Kraftform Kompakt Micro per avvitamenti nella meccanica di precisione. Per inserti da 4 mm con attacco Halfmoon (serie 9 della Wera) e da 4 mm con attacco HIOS (serie 21 della Wera); Resistenza elettrica alle superfici è inferiore a  $10^9$  ohm per una protezione efficace contro l'energia elettrostatica Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1. Sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio. Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona di rotazione rapida per lavori ultrarapidi, non si perde più tempo cambiando la presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. Inserti per avvitamenti manuali e con l'avvitatore. Fissaggio ultrarapido degli inserti: facile inserimento dell'inserto nella presa, autobloccaggio, tenuta sicura. Per il cambio degli inserti spingere in avanti il manicotto ed estrarre l'inserto. Manicotto flottante d'azionamento per una maggiore maneggevolezza dell'utensile durante l'avvitamento.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_21\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1  
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie ESD

### Set contenu:



**1013 Kraftform Micro ESD**  
05300004001 1 x 97 mm



**851/9 C**  
05134605001<sup>1)</sup> 1 x PH 000 x 44 mm  
05135270001<sup>1)</sup> 1 x PH 00 x 44 mm  
05135272001<sup>2)</sup> 1 x PH 0 x 44 mm

1) Ottimizzato per le viti asiatiche  
2) Misura 0 secondo JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata



**867/9 C TORX®**  
05135220001 1 x TX 1 x 44 mm  
05135221001 1 x TX 2 x 44 mm  
05135222001 1 x TX 3 x 44 mm  
05345352001 1 x TX 4 x 44 mm  
05345351001 1 x TX 5 x 44 mm



**867/9 C TORX PLUS®**  
05135230001 1 x 1 IP x 44 mm  
05135231001 1 x 2 IP x 44 mm  
05135232001 1 x 3 IP x 44 mm  
05326310001 1 x 4 IP x 44 mm



**867/9 IPR TORX PLUS®**  
05200495001 1 x 1 IPR x 44 mm



**872/9**  
05066850001<sup>1)</sup> 1 x m x 44 mm  
05066851001<sup>1)</sup> 1 x 00 x 44 mm  
05066852001<sup>1)</sup> 1 x F x 44 mm  
05066853001<sup>1)</sup> 1 x 0 x 44 mm

1) Forma A



**800/9 C**  
05135265001 1 x 0.23 x 1.5 x 44 mm  
05135264001 1 x 0.35 x 2.5 x 44 mm



**869/9**  
05135224001 1 x 2.5 x 44 mm

### Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_21\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1  
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie ESD

### Utensili ESD della Wera




I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

### Protezione dall'energia elettrostatica



La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a  $\leq 10^9$  ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

### Per inserti Halfmoon e HIOS



I utensili, con il loro porta-inserti combinato, possono essere usati con codolo Halfmoon come anche HIOS.

### Impugnatura Kraftform Micro




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

### La zona di precisione




La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

### La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

### Cappuccio girevole e zona a rotazione rapida



Grazie al cappuccio girevole e alla zona a rotazione rapida al di sotto del cappuccio girevole è possibile far ruotare il giravite in maniera rapidissima. Non è più necessario cambiare la presa come nel caso dei giravite micrometrici tradizionali.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_21\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1  
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)