

Optymalna wydajność w trudnych warunkach

Drukarka etykiet BMP41



Potrzebujesz dodatkowej trwałości w nowej, przemysłowej formie? Wybierz **drukarkę etykiet BMP41**. Urządzenie doskonale sprawdza się w najbardziej precyzyjnych pracach i jest wystarczająco wytrzymałe, aby używać go na co dzień, przez co stanowi niezbędny element wyposażenia profesjonalistów z branży teleinformatycznej i elektrycznej.

Pozwala tworzyć i drukować etykiety na miejscu za pomocą klawiatury QWERTY lub partiami w biurze przy użyciu oprogramowania Brady Workstation. Dzięki zaprogramowanym, wstępnie ustawionym opcjom etykiet do oznaczania przewodów, flagowania oraz identyfikowania paneli krosowniczych drukarka pomoże Ci szybciej wykonać pracę. Drukarka BMP41 jest codziennie gotowa na każde zadanie. Możesz zawsze na niej polegać.

Szybkość – Drukuje z szybkością 33 mm na sekundę przy 300 dpi

Trwałość – Jest wyposażona w gumowe uchwyty i akumulator NiMH o długiej żywotności, wytrzymuje upadek z wysokości 1,2 m

Elastyczność – Oferuje możliwość drukowania etykiet o szerokości do 25 mm (ciągłych i wstępnie zwymiarowanych) z kasety

Wygoda – Okno na drukarce umożliwia podgląd ponad 100 różnych zainstalowanych kaset

Numery części drukarki

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
133254	BMP41-KIT-EU	Drukarka do etykiet BMP41 – UE
711213	BMP41-KIT-UK	Drukarka do etykiet BMP41 – UK
198648	BMP41-EU-PWID	Drukarka etykiet BMP41 - UE z pakietem oprogramowania Brady Workstation PWID Suite
198629	BMP41-UK-PWID	Drukarka etykiet BMP41 - UK z pakietem oprogramowania Brady Workstation PWID Suite



Pakiet Basic Suite dołączany jest do każdej drukarki i wystarczy go pobrać ze strony. Workstation.BradyID.com/Free



Szybka identyfikacja produktów i przewodów za pomocą samodzielnie tworzonych etykiet tekstowych lub graficznych z wykorzystaniem danych seryjnych lub importowanych. Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Dane techniczne drukarki

Opis	
Technologia druku	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	300
Prędkość druku (mm/s)	33,00 mm/s
Kolor druku	Monochromatyczny
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągła i wykrawane
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	25,40 mm
Maks. długość wydruku	7620,00 mm
Zalecane użycie dziennie	250
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Wolnostojące i peryferyjne
Opcje łączności	USB
Łączność z komputerem	tak
Typ kodu kreskowego	Code 39 i 128, inne przez oprogramowanie
Wbudowane symbole	480
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation CodeSoft
Cechy fizyczne	
Głębokość × wysokość × szerokość	152,40 x 292,00 x 89,00
Masa (kg)	1,29 kg
Typ klawiatury	QWERTY
Typ wyświetlacza	LCD
Obsługa	Uruchamianie ręczne jedną ręką Proste cięcie
Gwarancja	2 lata



Drukarkę mobilną, niektóre materiały eksploatacyjne i szereg akcesoriów możesz łatwo przechować w lekkiej torbie z wyściółką ochronną, dzięki czemu Twoje narzędzia do identyfikacji będą uporządkowane i w dobrym stanie.



**2-LETNIA
GWARANCJA**

Zestaw do znakowania urządzeń elektrycznych

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
198650	BMP41-EU-ELEC	Drukarka etykiet BMP41 - zestaw elektryczny - UE
198652	BMP41-UK-ELEC	Drukarka etykiet BMP41 - zestaw elektryczny - UK

Zestaw zawiera po jednej sztuce następujących artykułów:

Drukarka do etykiet BMP41 – UE	Drukarka do etykiet BMP41 – UK
BMP41-HC	Usztywniany futerał na drukarkę BMP41
BMP41-MAGNET	Magnes do drukarki BMP41
BWS PWID Suite	Brady Workstation PWID Suite
M-91-427	Czarny na białym/przezroczystym Winił samolaminujący, 25,40 mm x 38,10 mm, 180 Kasetka etykiet na kasetę
MC1-1000-595-WT-BK	Czarny na białym Winił, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / Kasetka
M-131-499	Czarny na białym Nylon Cloth, 12,70 mm x 25,40 mm 180 Kasetka etykiet na kasetę

Zestaw do znakowania urządzeń do transmisji audio/danych

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
198649	BMP41-EU-DATA	Drukarka etykiet BMP41 - telekomunikacja i informatyka - UE
198651	BMP41-UK-DATA	Drukarka etykiet BMP41 - telekomunikacja i informatyka - UK

Zestaw zawiera po jednej sztuce następujących artykułów:

Drukarka do etykiet BMP41 – UE	Drukarka do etykiet BMP41 – UK
BMP41-HC	Usztywniany futerał na drukarkę BMP41
BMP41-MAGNET	Magnes do drukarki BMP41
BWS PWID Suite	Brady Workstation PWID Suite
M-48-427	Czarny na białym/przezroczystym Winił samolaminujący, 25,40 mm x 19,05 mm, 200 Kasetka etykiet na kasetę
MC1-1000-595-WT-BK	Czarny na białym Winił, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / Kasetka
MC-375-422	Czarny na białym Polyester, 9,53 mm x 7,62 m, 1 / Kasetka

Akcesoria do drukarki BMP41

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
133257	BMP41-HC	Usztywniany futerał na drukarkę BMP41
150618	BMP-SC-2	Ochronna torba do drukarek mobilnych - BMP41/BMP61
134176	BMP41-MAGNET	Magnes do drukarki BMP41
710612	M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	Zasilacz – Europa, 220 V
710613	M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	Zasilacz – Wielka Brytania, 240 V
114883	M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	Zasilacz – USA, 120 V
711222	BMP41-QC-EU	Zewnętrzna szybka ładowarka do akumulatorów (Europa) do drukarek BMP41 i BMP61
711223	BMP41-QC-UK	Zewnętrzna szybka ładowarka do akumulatorów (Wielka Brytania) do drukarek BMP41 i BMP61
133255	BMP41-BATT	Akumulator niklo-wodorkowy do drukarek BMP41 i BMP61
143114	BMP41-BMP50-USB	Kabel USB do BMP41 / BMP51

16/02/2021

EUR-M-428-PL

© 2021 Brady Worldwide, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

