


THRYM VV736



RĘK.DZIANE AKRYL/LATEKS

Ref. VV736



Opis produktu

Strona wewnętrzna z akrylu 100%, ściąg 10. Strona zewnętrzna z poliamidu 100%, ściąg 15. Dłoń całkowicie powlekana lateksem. Druga powłoka z pianki lateksowej na stronie chwytnej i końcach palców.

Wkład: poliamid/akryl.
Powłoka: lateks.

KOLOR
Jasnoniebieski

ROZMIAR
09, 10, 11

Zastosowanie - Zagrozenia



Zimno / niepogoda



Rolnictwo / ogrodnictwo



Budownictwo / roboty publiczne



Przemysł ciężki



Usługi / logistyka

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Wkład z akrylu drapanego:

- ochrona przed zimnem
- akryl drapany: większy komfort i lepsze trzymanie ciepła

Pełne powlekanie lateksem:

- zwiększona ochrona dłoni przed zimnem i wodą
- duża giętkość



Bardzo dobra odporność na zimno oraz wilgoć



Certyfikaty - Normy



EN388:2003 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)

- 2: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
- 3: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
- 4: Odporność na rozdieranie (od 1 do 4)
- 2: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)



EN511:2006 Rękawice chroniące przed Zimnem ("X" = badanie nie przeprowadzone)

- 1: Odporność na zimno konwekcyjne (1 do 4)
- 2: Odporność na zimno kontaktowe (1 do 4)
- 1: Nieprzepuszczalność wody (0 lub 1)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VV736BL09	3295249201265	Jasnoniebieski	09	60	12
VV736BL10	3295249201272	Jasnoniebieski	10	60	12
VV736BL11	3295249201289	Jasnoniebieski	11	60	12