


- Load rating up to 68kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets



- Charge jusqu'à 68kg
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Point dur en position fermée
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 68kg
- Überauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel



3301	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3301-0012-2	305	330	-	162.1	222.2	235.0	260.3	209.5	1.27	68
DZ3301-0014-2	356	381	-	212.8	273.0	285.7	311.1	260.3	1.51	67
DZ3301-0016-2	406	432	-	263.6	323.8	336.5	361.9	311.1	1.73	67
DZ3301-0018-2	457	483	212.8	314.4	374.6	387.3	412.7	361.9	1.92	66
DZ3301-0020-2	508	533	238.2	365.2	425.4	438.1	463.5	412.7	2.14	66
DZ3301-0022-2	559	584	263.6	416.0	476.2	488.9	514.3	463.5	2.37	64
DZ3301-0024-2	610	635	289.0	466.8	527.0	539.7	565.1	514.3	2.53	61
DZ3301-0026-2	660	686	314.4	517.6	577.8	590.5	615.9	565.1	2.77	58
DZ3301-0028-2	711	737	339.8	568.4	628.6	641.3	666.7	615.9	3.01	55

Notes:

- Fixing hardware included
- For enclosure mounting brackets refer to page 164
- For cable carriers refer to page 162
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 179 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Livrée avec visserie de fixation
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 164
- Pour les guide-câbles, voir page 162
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 183 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Befestigungsteile inbegriffen
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 164
- Kabelträger siehe Seite 162
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 187
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen