

LUCRAȚI CU CEI MAI BUNI.

Vândând ceva diferit cu cleștii ampermetrici Fluke

Afirmarea valorii cleștilor Fluke

Cleștii ampermetrici Fluke sunt concepuți pentru a fi utilizați în mediile cele mai dure și oferă rezultate repetabile, fără zgomot, pentru a-i ajuta pe utilizatori să mențină lucrurile într-o stare bună de funcționare.

Proiectați pentru performanță

Caracteristicile Fluke au performanță avansată, sunt concepute pentru a se utiliza simplu, evitând trucurile care rareori sunt de folos pentru activitățile manuale.

Rezultate repetabile, fără distorsiuni

Înțelegerea locațiilor de muncă ale utilizatorilor și designul electric superior permit cleștilor noștri să asigure citiri precise și fără distorsiuni ale curentului, fără întreruperea circuitului.

Le protejează reputația

Asigură siguranța utilizatorilor și le permit să aibă încredere în rezultate. Aceștia pot lua cu încredere decizii profesionale bazându-se pe valorile oferite de clește.

Argumente unice de vânzare

Dezvoltați pentru aplicații comerciale, aplicații industriale ușoare, HVAC, rezidențiale și casnice, cleștii ampermetrici true-rms 323, 324 și 325 combină funcționalitatea cu o formă mică și valoare. Falca mai mică și designul îngust îmbunătățesc ergonomia originală și facilitează semnificativ utilizarea cleștilor.

Cel mai bun design din clasa lor

Cleștii Fluke sunt simpli de utilizat și optimizați pentru aplicație.

- Afișajul mare, ușor de citit, setează automat domeniul corect de măsurare, deci nu este necesar să modificați pozițiile comutatoarelor în timp ce efectuați o măsurătoare.
- Designul ergonomic se potrivește într-o mână și poate fi utilizat în timp ce purtați echipament individual de protecție.

Robustețe și fiabilitate dovedite

Cleștii Fluke sunt cei mai robuști de pe piață, depășind standardele de siguranță obligatorii. Aceștia sunt proiectați pentru a:

- Sorta cabluri, a suporta acoperirea cu praf sau a fi depozitați în portbagajul mașinii.
- Lucra acolo unde sunt probleme; în interior, în exterior, pe vreme caniculară sau foarte rece.
- Suporta peste 40 de teste extreme (inclusiv vibrații, șocuri, temperatură, interferențe electrice și durată de comutare), înainte de a fi scoși la vânzare.



Specificații

		323	324	325
Curent c.a.	Domeniu	400,0 A	40,00 A/400,0 A	40,00 A/400,0 A
	Exactitate	2 % ± 5 cifre (45 Hz - 65 Hz) 2,5 % ± 5 cifre (65 Hz - 400 Hz)	1,5 % ± 5 cifre (45 Hz - 400 Hz) Adauga 2% pentru sensibilitate poziție	2 % ± 5 cifre (45 Hz - 65 Hz) 2,5 % ± 5 cifre (65 Hz - 400 Hz)
Curent c.c.	Domeniu	–	–	40,00 A/400,0 A
	Exactitate	–	–	2 % ± 5 cifre
Tensiune c.a.	Domeniu	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Exactitate	1,5 % ± 5 cifre	1,5 % ± 5 cifre	1,5 % ± 5 cifre
Tensiune c.c.	Domeniu	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Exactitate	1,0 % ± 5 cifre	1,0 % ± 5 cifre	1,0 % ± 5 cifre
Rezistență	Domeniu	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω, 4000 Ω, 40,00 Ω
	Exactitate	1 % ± 5 cifre	1 % ± 5 cifre	1 % ± 5 cifre
Continuitate		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Capacitate		–	100,0 μF - 1.000 μF	100,0 μF - 1.000 μF
Frecvență		–	–	Între 5,0 Hz și 500,0 Hz
Sensibilitate c.a.		True-rms	True-rms	True-rms
Iluminare afișaj		–	Da	Da
Tasta HOLD		Da	Da	Da
Temperatură cu contact		–	Între -10,0 °C și 400,0 °C (între 14,0 °F și 752,0 °F)	Între -10,0 °C și 400,0 °C (între 14,0 °F și 752,0 °F)
Min/Max		–	–	Da
Dimensiuni	Î x L x A (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Diametrul maxim al cablului	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Greutate	265 g	208 g	283 g
Categorie de securitate		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garanție		Doi ani	Doi ani	Doi ani

Ghid de tranziție

Model vechi	Model nou	Modificări ale caracteristicilor
321	323	Toate caracteristicile modelului 321 plus: <ul style="list-style-type: none"> • 600 V c.a. și c.c. • True-rms • CAT III 600V/CAT IV 300V • Design mai subțire, mai ergonomic
322	324	Toate caracteristicile modelului 322 plus: <ul style="list-style-type: none"> • True-rms • CAT III 600V/CAT IV 300V • Design mai subțire, mai ergonomic • Temperatură • Capacitanță • Afișaj iluminat
322	325	Toate caracteristicile modelului 322 plus: <ul style="list-style-type: none"> • 400A c.a. și c.c. • True-rms • CAT III 600V/CAT IV 300V • Design mai subțire, mai ergonomic • Temperatură • Capacitanță • Iluminare de fundal • Frecvență • Min/Max

Fluke. Instrumentele cele mai de încredere din lume.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.com

©2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in The Netherlands. Data subject to alteration without notice. 6/2012 Pub_ID: 11935-rom

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.